



# 100B

トラック型 ローラーベア入り  
合成ゴム車輪

- 本体材質 / 冷間圧延鋼板 (SPCC)
- 表面処理 / 電気亜鉛めっき  
(光沢クロメート)
- 車輪材質 / ニトリルブタジエンゴム  
(NBR)

●車輪軸にローラーベアリングを使用しておりますので、  
高荷重でも楽に運搬、移動させることができます。



105B

107B

・車輪 / No.105B ~ 106B は合成ゴム車輪 (中心部合成エポナイト) になります。  
No.107B ~ 111B はホイール式合成ゴム車輪になります。

# 100Bs

トラック型 ローラーベア入り ストッパー付  
合成ゴム車輪

- 本体材質 / 冷間圧延鋼板 (SPCC)
- 表面処理 / 電気亜鉛めっき  
(光沢クロメート)
- 車輪材質 / ニトリルブタジエンゴム  
(NBR)

●車輪軸にローラーベアリングを使用しておりますので、  
高荷重でも楽に運搬、移動させることができます。



105Bs

107Bs

・車輪 / No.105Bs ~ 106Bs は合成ゴム車輪 (中心部合成エポナイト) になります。  
No.107Bs ~ 111Bs はホイール式合成ゴム車輪になります。

# 600B

固定型 ローラーベア入り  
合成ゴム車輪

- 本体材質 / 冷間圧延鋼板 (SPCC)
- 表面処理 / 電気亜鉛めっき  
(光沢クロメート)
- 車輪材質 / ニトリルブタジエンゴム  
(NBR)

●車輪軸にローラーベアリングを使用しておりますので、  
高荷重でも楽に運搬、移動させることができます。

- ◆600B シリーズはストッパー付がございません。
- ◆上記 100B シリーズと組み合わせて使用できます。



605B

607B

・車輪 / No.605B ~ 606B は合成ゴム車輪 (中心部合成エポナイト) になります。  
No.607B ~ 611B はホイール式合成ゴム車輪になります。

※車輪の詳細については、P67 ~ P70 をご参照ください。 ※ストッパーの詳細については、P71 ~ P74 をご参照ください。