



100HB

トラック型 重量用ローラーベア入り
合成ゴム車輪

- 本体材質／冷間圧延鋼板 (SPCC)
- 表面処理／電気亜鉛めっき
(光沢クロメート)
- 車輪材質／ニトリルブタジエンゴム (NBR)

- 車輪回転部にローラーベアリングを採用、荷重に対する耐久力が高いうえ、車輪回転が円滑です。
- 弾性をもっているため走行音や耐震性、衝撃緩和に優れた凹凸のある路面でも安定した走行が得られます。



108HB

100HBs

トラック型 重量用ローラーベア入りストッパー付
合成ゴム車輪

- 本体材質／冷間圧延鋼板 (SPCC)
- 表面処理／電気亜鉛めっき
(光沢クロメート)
- 車輪材質／ニトリルブタジエンゴム (NBR)

- 車輪回転部にローラーベアリングを採用、荷重に対する耐久力が高いうえ、車輪回転が円滑です。
- 弾性をもっているため走行音や耐震性、衝撃緩和に優れた凹凸のある路面でも安定した走行が得られます。



107ZHBs

108HBs

600HB

固定型 重量用ローラーベア入り
合成ゴム車輪

- 本体材質／冷間圧延鋼板 (SPCC)
- 表面処理／電気亜鉛めっき
(光沢クロメート)
- 車輪材質／ニトリルブタジエンゴム (NBR)

- 車輪回転部にローラーベアリングを採用、荷重に対する耐久力が高いうえ、車輪回転が円滑です。
- 弾性をもっているため走行音や耐震性、衝撃緩和に優れた凹凸のある路面でも安定した走行が得られます。
- ◆ 600HB シリーズはストッパー付はございません。
- ◆ 上記 100HB シリーズと組み合わせて使用できます。



608HB

※車輪の詳細については、P67～P70 をご参照ください。 ※ストッパーの詳細については、P71～P74 をご参照ください。