




サイズ $\phi 0.1 \sim \phi 3$ **C-UMD**Super
MGMICRO
COAT

24°

シャンク径
0/-0.005

対応被削材表 (☆○○の順に推奨)

被 削 材															
炭素鋼 S45C S55C	合金鋼 SK/SCM SUS	プリハードン鋼 NAK HPM	焼入れ鋼			鑄鉄	アルミ合金	グラファイト	銅	樹脂	ガラス入り樹脂	チタン合金	超耐熱合金	超硬合金	硬脆材
			～55HRC	～60HRC	～70HRC										
○	○	○	45HRC 以上の高硬度材加工については別途ご相談ください。			○	◎		○			○	○		

■ $\phi 0.1 \sim \phi 0.25$ ■ $\phi 0.26 \sim \phi 0.65$ ■ $\phi 0.66 \sim \phi 3$ 

※サイズおよび公差によって、図のような形状にならない場合がある
 ※ $\phi 3$ はストレートタイプ

直径公差: $\phi D \leq \phi 3$: $\phi D \begin{smallmatrix} 0 \\ -0.01 \end{smallmatrix}$
 先端角 : 150°

合計 225 型番

単位 (mm)

型番	直径 ϕD	溝長 ℓ	全長 L	シャンク径 ϕd	定価 (¥)
C-UMD2010-012	0.1	1.2	38	3	5,500
C-UMD2011-012	0.11	1.2	38	3	6,050
C-UMD2012-014	0.12	1.4	38	3	6,050
C-UMD2013-014	0.13	1.4	38	3	6,050
C-UMD2014-014	0.14	1.4	38	3	6,050
C-UMD2015-020	0.15	2	38	3	5,060
C-UMD2016-020	0.16	2	38	3	5,390
C-UMD2017-020	0.17	2	38	3	5,390
C-UMD2018-020	0.18	2	38	3	5,390
C-UMD2019-020	0.19	2	38	3	5,390
C-UMD2020-025	0.2	2.5	38	3	4,400
C-UMD2021-025	0.21	2.5	38	3	4,950
C-UMD2022-025	0.22	2.5	38	3	4,950
C-UMD2023-025	0.23	2.5	38	3	4,950
C-UMD2024-025	0.24	2.5	38	3	4,950
C-UMD2025-030	0.25	3	38	3	4,950
C-UMD2026-030	0.26	3	38	3	4,730
C-UMD2027-030	0.27	3	38	3	4,730
C-UMD2028-030	0.28	3	38	3	4,730
C-UMD2029-030	0.29	3	38	3	4,730
C-UMD2030-050	0.3	5	38	3	3,850
C-UMD2031-050	0.31	5	38	3	4,730
C-UMD2032-050	0.32	5	38	3	4,730
C-UMD2033-050	0.33	5	38	3	4,730

単位 (mm)

型番	直径 ϕD	溝長 ℓ	全長 L	シャンク径 ϕd	定価 (¥)
C-UMD2034-050	0.34	5	38	3	4,730
C-UMD2035-060	0.35	6	38	3	4,290
C-UMD2036-060	0.36	6	38	3	4,730
C-UMD2037-060	0.37	6	38	3	4,730
C-UMD2038-060	0.38	6	38	3	4,730
C-UMD2039-060	0.39	6	38	3	4,730
C-UMD2040-070	0.4	7	38	3	3,850
C-UMD2041-070	0.41	7	38	3	4,730
C-UMD2042-070	0.42	7	38	3	4,730
C-UMD2043-070	0.43	7	38	3	4,730
C-UMD2044-070	0.44	7	38	3	4,730
C-UMD2045-070	0.45	7	38	3	4,290
C-UMD2046-070	0.46	7	38	3	4,730
C-UMD2047-070	0.47	7	38	3	4,730
C-UMD2048-070	0.48	7	38	3	4,730
C-UMD2049-070	0.49	7	38	3	4,730
C-UMD2050-070	0.5	7	38	3	4,290
C-UMD2051-070	0.51	7	38	3	4,290
C-UMD2052-070	0.52	7	38	3	4,290
C-UMD2053-070	0.53	7	38	3	4,290
C-UMD2054-070	0.54	7	38	3	4,290
C-UMD2055-070	0.55	7	38	3	3,410
C-UMD2056-070	0.56	7	38	3	4,290
C-UMD2057-070	0.57	7	38	3	4,290

Next Page ➡