



**A10214 ステン防振吊バンド10tゴム**

受注製作

SGP管用の防振補助吊バンド。10mmゴム付。


- 本製品のみでは振動伝達率を明確に軽減する効果はありません。
- SUS 304製。

品番コード A10214 ステン防振吊バンド10tゴム

単位 (mm)

サイズコード	径 称 (A)	呼び径 (B)	適合管外径	t	C	締付ボルト径×長さ	D	F	入 数 (個)
0015	15A	1/2	21.7	2.0	25	M 8×25	26	8	
0020	20A	3/4	27.2	2.0	25	M 8×25	26	8	
0034	25A	1	34.0	2.0	25	M 8×25	26	8	
0049	32A	1 1/4	42.7	2.0	25	M 8×25	26	8	
0053	40A	1 1/2	48.6	2.0	25	M 8×25	26	8	
0068	50A	2	60.5	2.0	25	M 8×25	26	8	
0072	65A	2 1/2	76.3	3.0	25	M 8×25	26	8	
0087	80A	3	89.1	3.0	25	M 8×25	26	8	
0091	100A	4	114.3	3.0	25	M 8×25	26	8	
0104	125A	5	139.8	4.0	32	M10×35	35	10	
0119	150A	6	165.2	4.0	32	M12×45	35	10	

大口径は、ゴムの形状が変わる場合もあります。



**A10174 防振吊ロック付**

SGP管用の防振補助吊バンド。10mmゴム付。

- 本製品のみでは振動伝達率を明確に軽減する効果はありません。
- 電気亜鉛めっき仕上げ。

品番コード A10174 防振吊ロック付

単位 (mm)

サイズコード	径 称 (A)	呼び径 (B)	適合管外径	t	C	締付ボルト径×長さ	D	H	吊ボルト径	入数 (個)
0018	15A	1/2	21.7	2.3	25	M 8×25	26	82	W 3/8	
0022	20A	3/4	27.2	2.3	25	M 8×25	26	85	W 3/8	
0037	25A	1	34.0	2.3	25	M 8×25	26	88	W 3/8	
0041	32A	1 1/4	42.7	2.3	25	M 8×25	26	93	W 3/8	
0056	40A	1 1/2	48.6	2.3	25	M 8×25	26	96	W 3/8	
0075	50A	2	60.5	2.3	25	M 8×25	26	102	W 3/8	
0080	65A	2 1/2	76.3	3.2	25	M10×30	26	109	W 3/8	
0094	80A	3	89.1	3.2	25	M10×30	26	116	W 3/8	
0107	100A	4	114.3	3.2	25	M10×30	26	128	W 3/8	
0111	125A	5	139.8	4.5	32	M12×45	35	153	W 1/2	
0126	150A	6	165.2	4.5	32	M12×45	35	166	W 1/2	

大口径は、ゴムの形状が変わる場合もあります。

