


# T (T)

単位：mm




呼 び	中心から端面までの距離	
	A	B
	A	
1/8	17	
1/4	19	
3/8	23	
● 1/2	27	
● 3/4	32	
● 1	38	
● 1 1/4	46	
● 1 1/2	48	
● 2	57	
2 1/2	69	
3	78	
4	97	
5	113	
6	132	

2 1/2以上はバンド付品です。  
●印はバンド品もごさいます。

# 径違いT (枝径の小さいもの) (RT)

単位：mm




呼 び	中心から端面までの距離		呼 び	中心から端面までの距離		呼 び	中心から端面までの距離	
	①×②×③	A B		①×②×③	A B		①×②×③	A B
○※ 1/4 x 1/4 x 1/8	17	19	●※ 2 x 2 x 3/8	37	46	4 x 4 x 1	57	83
○ 3/8 x 3/8 x 1/8	19	21	● 2 x 2 x 1/2	38	48	4 x 4 x 1 1/4	61	86
○ 3/8 x 3/8 x 1/4	20	22	● 2 x 2 x 3/4	41	49	4 x 4 x 1 1/2	63	86
1/2 x 1/2 x 1/4	24	24	● 2 x 2 x 1	44	51	4 x 4 x 2	69	87
1/2 x 1/2 x 3/8	26	25	● 2 x 2 x 1 1/4	48	54	4 x 4 x 2 1/2	78	90
3/4 x 3/4 x 1/4	25	27	● 2 x 2 x 1 1/2	52	55	4 x 4 x 3	83	91
3/4 x 3/4 x 3/8	28	28	2 1/2 x 2 1/2 x 1/2	41	57	5 x 5 x 3/4	55	96
● 3/4 x 3/4 x 1/2	29	30	2 1/2 x 2 1/2 x 3/4	44	58	5 x 5 x 1 1/2	66	100
○ 1 x 1 x 1/4	28	31	2 1/2 x 2 1/2 x 1	48	60	5 x 5 x 2	72	103
1 x 1 x 3/8	30	31	2 1/2 x 2 1/2 x 1 1/4	52	62	5 x 5 x 2 1/2	81	105
● 1 x 1 x 1/2	32	33	2 1/2 x 2 1/2 x 1 1/2	55	62	5 x 5 x 3	87	107
● 1 x 1 x 3/4	34	35	2 1/2 x 2 1/2 x 2	60	65	5 x 5 x 4	100	111
1 1/4 x 1 1/4 x 3/8	33	36	○※ 3 x 3 x 1/2	43	65	6 x 6 x 1 1/2	70	115
● 1 1/4 x 1 1/4 x 1/2	34	38	3 x 3 x 3/4	46	66	6 x 6 x 2 1/2	85	118
● 1 1/4 x 1 1/4 x 3/4	38	40	3 x 3 x 1	50	68	6 x 6 x 3	92	120
● 1 1/4 x 1 1/4 x 1	40	42	3 x 3 x 1 1/4	55	70	6 x 6 x 4	102	125
1 1/2 x 1 1/2 x 3/8	34	40	3 x 3 x 1 1/2	58	72	6 x 6 x 5	116	128
● 1 1/2 x 1 1/2 x 1/2	35	42	3 x 3 x 2	62	72			
● 1 1/2 x 1 1/2 x 3/4	38	43	3 x 3 x 2 1/2	72	75			
● 1 1/2 x 1 1/2 x 1	41	45	○※ 4 x 4 x 1/2	50	79			
● 1 1/2 x 1 1/2 x 1 1/4	45	48	4 x 4 x 3/4	54	80			

2 1/2以上及び○印はバンド付品です。  
※印がついている品種はJIS規格に規定されていません。  
●印はバンド品もごさいます。  
◎印は(一財)日本消防設備安全センターの認定品です。

# 径違いT (枝径の大きいもの・通しの異なるもの) (BRT)

単位：mm



呼 び	中心から端面までの距離			呼 び	中心から端面までの距離			呼 び	中心から端面までの距離			呼 び	中心から端面までの距離		
	①×②×③	A	B		C	①×②×③	A		B	C	①×②×③		A	B	C
○ 1/2 x 1/2 x 3/4	30	30	30	○ 1 1/4 x 1 1/4 x 1 1/2	48	48	45	○※ 2 x 1 1/4 x 1	44	40	51	○※ 3 x 2 x 2	62	57	72
○ 3/4 x 1/2 x 1/2	30	27	30	○ 1 1/4 x 1 1/4 x 2	52	52	48	○ 2 x 1 1/4 x 1 1/4	48	46	54	○※ 3 x 2 x 3	78	72	78
○ 3/4 x 1/2 x 3/4	32	30	32	○※ 1 1/2 x 3/4 x 3/4	38	32	43	○ 2 x 1 1/4 x 1 1/2	52	48	55	○※ 3 x 2 1/2 x 1 1/2	57	54	71
○ 3/4 x 3/4 x 1	35	35	34	○ 1 1/2 x 3/4 x 1 1/2	48	43	48	○ 2 x 1 1/4 x 2	57	54	57	○※ 3 x 2 1/2 x 2	62	59	72
○ 3/4 x 3/4 x 1 1/4	40	40	38	○ 1 1/2 x 1 x 1	41	37	45	○※ 2 x 1 1/4 x 2 1/2	65	62	60	○※ 3 x 2 1/2 x 2 1/2	72	69	75
○ 1 x 1/2 x 1/2	32	27	33	○ 1 1/2 x 1 x 1 1/4	45	42	48	○※ 2 x 1 1/2 x 1/2	38	35	48				
○ 1 x 1/2 x 1	38	34	38	○ 1 1/2 x 1 x 1 1/2	48	45	48	○ 2 x 1 1/2 x 3/4	41	38	50				
○ 1 x 3/4 x 1/2	32	29	33	○※ 1 1/2 x 1 x 2	55	51	52	○ 2 x 1 1/2 x 1	45	42	52				
○ 1 x 3/4 x 3/4	34	32	35	○ 1 1/2 x 1 1/4 x 1/2	35	34	42	○ 2 x 1 1/2 x 1 1/4	49	46	54				
○ 1 x 3/4 x 1	38	35	38	○ 1 1/2 x 1 1/4 x 3/4	38	38	43	○ 2 x 1 1/2 x 1 1/2	52	48	55				
○ 1 x 1 x 1 1/4	42	42	40	○ 1 1/2 x 1 1/4 x 1	41	40	45	○ 2 x 1 1/2 x 2	57	55	57				
○ 1 x 1 x 1 1/2	45	45	42	○ 1 1/2 x 1 1/2 x 1 1/4	45	44	48	○※ 2 x 1 1/2 x 2 1/2	65	62	60				
○※ 1 x 1 x 2	51	51	44	○ 1 1/2 x 1 1/4 x 1 1/2	48	48	48	○ 2 x 2 x 2 1/2	65	65	60				
○ 1 1/4 x 3/4 x 3/4	37	32	40	○※ 1 1/2 x 1 1/4 x 2	55	54	52	○ 2 x 2 x 3	72	72	62				
○ 1 1/4 x 3/4 x 1 1/4	46	40	46	○ 1 1/2 x 1 1/2 x 2	54	54	52	○※ 2 1/2 x 1 1/2 x 2	60	55	65				
○ 1 1/4 x 1 x 1/2	34	32	38	○※ 1 1/2 x 1 1/2 x 2 1/2	62	62	55	○※ 2 1/2 x 1 1/2 x 2 1/2	69	62	69				
○ 1 1/4 x 1 x 3/4	37	34	40	○ 2 x 3/4 x 2	57	49	57	○※ 2 1/2 x 2 x 1	48	44	60				
○ 1 1/4 x 1 x 1	40	38	42	○※ 2 x 1 x 1	44	38	51	○※ 2 1/2 x 2 x 1 1/4	52	48	62				
○ 1 1/4 x 1 x 1 1/4	46	42	46	○※ 2 x 1 x 1 1/4	48	42	54	○※ 2 1/2 x 2 x 2	60	57	65				
○※ 1 1/4 x 1 x 1 1/2	48	45	45	○※ 2 x 1 x 1 1/2	52	45	55	○※ 2 1/2 x 2 x 2 1/2	69	65	69				
○※ 1 1/4 x 1 x 2	54	51	48	○ 2 x 1 x 2	57	52	57	○ 2 1/2 x 2 1/2 x 3	75	75	70				

○印はバンド付品です。  
※印がついている品種はJIS規格に規定されていません。(一財)日本消防設備安全センターの認定品です。