

2L 低圧クランプ

材質 304



SIZE	D	A	B
1S	60	94	90
1.25S	60	94	90
1.5S	60	94	90
2S	75	110	105
2.5S	90	130	108
3S	104	144	114
3.5S	※	※	※
4S	131	172	129

寸法表

2H 中・高圧クランプ

材質 304



SIZE	D	A	B
1S	65	97	88
1.25S	65	97	88
1.5S	65	97	88
2S	79	109	93
2.5S	94	128	104
3S	107	143	110.5
3.5S	※	※	※
4S	137	173	126

寸法表

3K 3Kクランプ(サニタリーサイズ)

材質 304



SIZE	D	A	B
1S	65	88	92
1.25S	65	88	92
1.5S	65	88	92
2S	80	103	98
2.5S	94	119	105
3S	108	137	123
3.5S	※	※	※
4S	135	162	130

寸法表

3K 3Kクランプ(ISOガス管用)

材質 304



3Kクランプ以外に
ガス管サイズ用
クランプもあります。
ヘルールツバ角:20°

SIZE	D	A	B
20A	65	88	92
25A	65	88	92
32A	※	※	※
40A	80	103	92
50A	94	119	105
65A	108	137	123
80A	119	138	130
90A	135	162	130
100A	150	165	140
125A	175	190	150
150A	205	220	170
200A	255	280	190

寸法表

2D 2Dクランプ

材質 304



SIZE	D	A
1S	64	78
1.25S	64	78
1.5S	64	78
2S	77	92
2.5S	91	108
3S	105	122
3.5S	※	※
4S	136	153

寸法表

PH パイプハンガー(サニタリーサイズ)

材質 304



接続ネジ:PF1/2"他
M10-W3/8"他

SIZE	D	A	H
1S	25.4	59	28
1.25S	※	※	※
1.5S	38.1	81	31
2S	50.8	97	43
2.5S	63.5	111	51
3S	76.3	124	55
3.5S	※ガス管サイズ80Aと共用		
4S	※ガス管サイズ90Aと共用		

寸法表

PH パイプハンガー(ガス管サイズ)

材質 304



接続ネジ:PF1/2"他

SIZE	D	A	H
15A	21.7	68	27.8
20A	27.2	68	46.2
25A	34.0	79	34.5
32A	※	※	※
40A	48.6	94	41.8
50A	60.5	108	47.7
65A	※	※	※
80A	89.1	140	62.1
90A	101.6	150	68.3
100A	114.3	165	74.5
125A	139.8	190	87.4
150A	165.2	215	100.1
200A	216.3	268	125.7

寸法表

GT(GF) ヘルールガスケット(サニタリーサイズ)

材質 NBR/EPDM/シリコン/バイトン/
PTFE/PTFE SAND/カルレッツ®6236



ツバ無し
GT

ツバ付き
GF

SIZE	A1	A2
1S	50.5	52.5
1.25S	50.5	52.5
1.5S	50.5	52.5
2S	64	67
2.5S	77.5	80.5
3S	91	95
3.5S	106	110
4S	119	123

寸法表

GT ヘルールガスケット(ISOガス管用)

材質 NBR/EPDM/シリコン/
バイトン/PTFE/カルレッツ®1236



ヘルールツバ角:20°用

SIZE	A
20A	50.5
25A	50.5
32A	50.5
40A	64
50A	77.5
65A	91
80A	106
90A	119
100A	130
125A	155
150A	183
200A	233.5

寸法表

GL L型ガスケット

材質 NBR/EPDM/シリコン/バイトン/
PTFE/PTFE SAND/カルレッツ®6236



ユニオン継手用ガスケットです。
その他H型ガスケットもあります。

SIZE	A
1S	32.5
1.25S	39.5
1.5S	46.0
2S	59.5
2.5S	73.2
3S	86.5
3.5S	99.5
4S	112.5

寸法表

※は別途お問い合わせください