



平歯車

はずば歯車

内歯車

ラック

コブラック  
&  
ピオン

マイタ

かさ歯車

ねじ歯車

ウォームギヤ


ギヤボックス

その他



共通仕様	
精度等級	JIS N8級 (JIS B 1702-1:1998)* 旧JIS 4級 (JIS B 1702:1976)
歯形	並歯
圧力角	20°
材料	S45C
熱処理	—
歯面硬度	(194HB以下)

\*モジュール0.8以下の製品は、表記精度等級「相当品」です。



カタログ記号	モジュール	歯数	形状	穴径	ボス径	基準円直径	歯先円直径	歯幅	ボス長さ	全長	キーみぞ 幅×深さ	
				AH7	B	C	D	E	F	G		
SSY0.8-20 SSY0.8-20A	m0.8	20	S1 S1T	5	13.5	16	17.6	4	8	12	—	
SSY0.8-25 SSY0.8-25A		25	S1 S1T	5	17	20	21.6					
SSY0.8-30 SSY0.8-30A		30	S1 S1T	5	20	24	25.6					
SSY0.8-40 SSY0.8-40A		40	S1 S1T	5 6	25	32	33.6					
SSY0.8-50 SSY0.8-50A		50	S1 S1T	5 6	25	40	41.6					
SSY1-12 SSY1-12A	m1	12	S1 S1T	5	9	12	14	6	8	14	—	
SSY1-14 SSY1-14A		14	S1 S1T	5	11	14	16					
SSY1-15 SSY1-15A		15	S1 S1T	6	12	15	17					
SSY1-16 SSY1-16A		16	S1 S1T	6	13	16	18					
SSY1-18 SSY1-18A		18	S1 S1T	6	14	18	20					
SSY1-20 SSY1-20A SSY1-20B		20	S1 S1T S1T	6 6 8	16	20	22					
SSY1-24 SSY1-24A SSY1-24B		24	S1 S1T S1T	6 6 8	16	24	26					
SSY1-25 SSY1-25A		25	S1 S1T	6	16	25	27					
SSY1-28 SSY1-28A		28	S1 S1T	6	16	28	30					
SSY1-30 SSY1-30A SSY1-30B		30	S1 S1T S1T	6 6 8	25	30	32					
SSY1-32 SSY1-32A		32	S1 S1T	6	25	32	34					
SSY1-35 SSY1-35A SSY1-35B		35	S1 S1T S1K	6 8 10	25	35	37					— — 4 x 1.8
SSY1-36 SSY1-36A SSY1-36B		36	S1 S1T S1K	6 8 10	25	36	38					— — 4 x 1.8
SSY1-40 SSY1-40A SSY1-40B		40	S1 S1T S1K	8 8 10	28	40	42					— — 4 x 1.8
SSY1-45 SSY1-45A		45	S1 S1T	8	28	45	47					—
SSY1-48 SSY1-48A	48	S1 S1T	8	28	48	50	—					

- 〔製品特性上の注意〕 ①キー溝は JIS B 1301 の普通形 (Js9) を採用しており、ねじ穴のある製品には付属品として止めねじが付いております。  
 ②表記の許容トルクは任意の使用条件で計算した参考値です。詳細については 45 頁をご覧ください。  
 ③表記のバックラッシュは同一型番どうし理論値で組み立てたときの法線方向バックラッシュです。