

ステンレス鋼
Bシリーズ
10K

グローブ(SCS14A)
10K



グローブ(SCS13A)
10K



グローブ(SCS14A)
10K



グローブ(SCS13A)
10K



グローブ(SCS14A)
10K



製品記号	UJBM			UD			UDM			UDB			UDBM			
	呼び径	L	H	D	L	H	D	L	H	D	L	H	D	L	H	D
	3/8" 10 ^a	85.0	109.0	60.0	55.0	109.0	60.0	55.0	109.0	60.0	85.0	112.0	60.0	85.0	112.0	60.0
	1/2 15	85.0	111.0	60.0	65.0	112.0	60.0	65.0	112.0	60.0	95.0	113.0	70.0	95.0	113.0	70.0
	3/4 20	95.0	112.0	70.0	80.0	113.0	70.0	80.0	113.0	70.0	110.0	143.0	90.0	110.0	143.0	90.0
	1 25	110.0	142.0	90.0	90.0	143.0	90.0	90.0	143.0	90.0	130.0	150.0	90.0	130.0	150.0	90.0
	1 1/4 32	130.0	150.0	90.0	105.0	150.0	90.0	105.0	150.0	90.0	150.0	171.0	100.0	150.0	171.0	100.0
	1 1/2 40	150.0	171.0	100.0	120.0	171.0	100.0	120.0	171.0	100.0	180.0	189.0	115.0	180.0	189.0	115.0
	2 50	180.0	189.0	115.0	140.0	189.0	115.0	140.0	189.0	115.0	210.0	252.0	180.0	210.0	252.0	180.0
	2 1/2 65	210.0	253.0	180.0							240.0	277.0	225.0	240.0	277.0	225.0
	3 80	240.0	280.0	225.0												
ボデー	SCS14A			SCS13A			SCS14A			SCS13A			SCS14A			
ボンネット	SCS14A			SCS13A			SCS14A			SCS13A			SCS14A			
ステム	SUS316+ハードCrめっき			SUS304+ハードCrめっき			SUS316+ハードCrめっき			SUS304+ハードCrめっき			SUS316+ハードCrめっき			
ジスク	SUS316/SCS14A			PTFE			PTFE			PTFE			PTFE			
ジスクホルダ	SUS304			SUS304			SUS316			SUS304			SUS316			
パッキン	膨張黒鉛+PTFE編組			膨張黒鉛+PTFE編組			膨張黒鉛+PTFE編組			膨張黒鉛+PTFE編組			膨張黒鉛+PTFE編組			
ガスケット	非石綿シート			PTFE			PTFE			PTFE			PTFE			
ハンドル	ZDC:10 ^a -20 ^a ADC12:25 ^a -50 ^a FCD400-15:65 ^a -80 ^a			ZDC:3/8 ^a -3/4 ^a ADC12:1 ^a -2 ^a			ZDC:3/8 ^a -3/4 ^a ADC12:1 ^a -2 ^a			ZDC:15 ^a -20 ^a ADC12:25 ^a -50 ^a FCD400-15:65 ^a -80 ^a			ZDC:15 ^a -20 ^a ADC12:25 ^a -50 ^a FCD400-15:65 ^a -80 ^a			
接続形状	フランジ:JIS B2220 10K			ねじ込み:JIS B0203			ねじ込み:JIS B0203			フランジ:JIS B2220 10K			フランジ:JIS B2220 10K			
最高許容圧力	圧力-温度基準:SUS46			圧力-温度基準:SUS46			圧力-温度基準:SUS46			圧力-温度基準:SUS46			圧力-温度基準:SUS46			
●備考	・JV8-1相当:15 ^a -50 ^a ・RoHS指令相当品:10 ^a -50 ^a			・JV8-1適合:1/2 ^a -2 ^a ・RoHS指令相当品			・JV8-1適合:1/2 ^a -2 ^a ・RoHS指令相当品			・JV8-1相当:15 ^a -50 ^a ・RoHS指令相当品:15 ^a -50 ^a			・JV8-1相当:15 ^a -50 ^a ・RoHS指令相当品:15 ^a -50 ^a			

ステンレス鋼
Bシリーズ
10K

リフトチャッキ(SCS13A)
10K



スイングチャッキ(SCS13A)
10K



スイングチャッキ(SCS14A)
10K



スイングチャッキ(SCS13A)
10K



スイングチャッキ(SCS14A)
10K



製品記号	UN		UO		UOM		UOB		UOBM	
	L	H	L	H	L	H	L	H	L	H
呼び径										
3/8" 10 ^a	55.0	50.0								
1/2 15	65.0	53.0	65.0	45.0	65.0	45.0	85.0	45.0	85.0	45.0
3/4 20	80.0	54.0	80.0	55.0	80.0	55.0	95.0	55.0	95.0	55.0
1 25	90.0	62.0	90.0	61.0	90.0	61.0	110.0	61.0	110.0	61.0
1 1/4 32	105.0	66.0	105.0	71.0	105.0	71.0	130.0	71.0	130.0	71.0
1 1/2 40	120.0	76.0	120.0	72.0	120.0	72.0	150.0	72.0	150.0	72.0
2 50	140.0	85.0	140.0	81.0	140.0	81.0	180.0	81.0	180.0	81.0
2 1/2 65			180.0	93.0	180.0	93.0	210.0	93.0	210.0	93.0
3 80			200.0	104.0	200.0	104.0	240.0	104.0	240.0	104.0
ボデー	SCS13A		SCS13A		SCS14A		SCS13A		SCS14A	
キャップ	SCS13A/SUS304		SCS13A/SUS304		SCS14A/SUS316		SCS13A/SUS304		SCS14A/SUS316	
ヒンジピン	SUS304		SUS304		SUS316		SUS304		SUS316	
ジスク	SCS13A/SUS304		SCS13A		SCS14A		SCS13A		SCS14A	
プラグ	SUS304		SUS304		SUS316		SUS304		SUS316	
接続形状	ねじ込み:JIS B0203		ねじ込み:JIS B0203		ねじ込み:JIS B0203		フランジ:JIS B2220 10K		フランジ:JIS B2220 10K	
最高許容圧力	圧力-温度基準:SUS46		圧力-温度基準:SUS46		圧力-温度基準:SUS46		圧力-温度基準:SUS46		圧力-温度基準:SUS46	
●備考	・JV8-1適合:1/2 ^a -2 ^a ・RoHS指令相当品		・JV8-1適合:1/2 ^a -2 ^a ・RoHS指令相当品 ・SAS358適合品:UOK1/2 ^a -2 ^a		・JV8-1適合:1/2 ^a -2 ^a ・RoHS指令相当品 ・SAS358適合品:特注(1/2 ^a -2 ^a)		・JV8-1適合:15 ^a -50 ^a ・RoHS指令相当品		・JV8-1適合:15 ^a -50 ^a ・RoHS指令相当品	