




枠式ターンバックル (アイ&アイ) Turnbuckle, frame type Eye/Eye



材質：ステンレス SUS304・SUS316

(価格改定日 H20.1) (mm)


品番	L	W	D	d	A	B	L ₁	L ₂	捻径	weight (g)	参考使用荷重			SUS304		SUS316		入数
											(kgf)	(kN)	価格(円)/個	コードNo.	価格(円)/個	コードNo.		
TB-3E	45	8.5	2.6	7.5	22	40	80	108	M-3	10	40	0.39	770	1732			20	
TB-4E	57	13	4	10	28	52	105	143	W-3/16	28	120	1.18	910	386			20	
TB-5E	70	14	4	10	35	60	120	165	W-3/16	45	130	1.27	1,030	387	1,550	2288	20	
TB-6E	90	19	5.5	10	45	74	150	205	W-1/4	98	200	1.96	1,150	388	1,730	2289	20	
TB-8E	120	21	7	14	60	95	190	280	W-5/16	195	300	2.94	2,400	389	3,600	2290	20	
TB-9E	150	26	8.3	15	75	122	245	345	W-3/8	300	450	4.41	3,000	390	4,500	2291	10	
TB-12E	200	34	11	19	100	160	300	470	W-1/2	660	700	6.86	4,300	391	6,450	2292	10	
TB-16E	250	40	14.5	25	120	183	360	570	W-5/8	1280	900	8.82	10,400	392	15,600	2293	5	
TB-19E	300	56	18	28	135	221	470	660	M-20	2500	1300	12.74	18,150	393	27,230	2294	5	

※TB-5E以上はSUS316製も
在庫がございます。
ご注文の際には、品番の前か後に
「SUS316」とご指定下さい。

※TB-4Eはミリネジもございます。



枠式ターンバックル (ストレート&ストレート) Turnbuckle, frame type Bar/Bar




材質：ステンレス SUS304

(価格改定日 H20.1) (mm)

品番	D	L	W	A	B	L ₁	L ₂	捻径	weight (g)	参考使用荷重			価格(円)/個	入数	コード No.
										(kgf)	(kN)	価格(円)/個			
TB-3S	2.6	45	8.5	22	40	80	109	M-3	10	40	0.39	660	20	1733	
TB-4S	3.5	57	13	28	60	126	163	M-4	21	120	1.18	720	20	1734	
TB-5S	4	70	14	35	80	160	210	W-3/16	41	130	1.27	770	20	566	
TB-6S	5	90	19	45	100	200	270	W-1/4	73	200	1.96	920	20	567	
TB-8S	7	120	21	60	120	240	330	W-5/16	142	300	2.94	1,200	20	568	
TB-9S	8	150	26	75	140	280	390	W-3/8	280	450	4.41	2,500	10	569	
TB-12S	11	200	30	95	160	330	480	W-1/2	590	700	6.86	3,640	10	570	

枠式ターンバックル J&J Turnbuckle, frame type, Jaw&Jaw



材質：ステンレス SUS304

(価格改定日 H20.1) (mm)

品番	L	W	D	d	H	A	B	L ₁	L ₂	捻径	weight (g)	参考使用荷重			価格(円)/個	入数	コード No.
												(kgf)	(kN)	価格(円)/個			
TB-5J	70	14	6	9.5	10	40	66	110	166	W-3/16	70	100	0.98	1,320	20	1735	
TB-6J	90	19	8	10	10	50	80	140	195	W-1/4	140	120	1.18	1,560	20	1736	
TB-8J	120	21	10	12	13	62	100	179	250	W-5/16	260	250	2.45	3,200	20	1737	
TB-9J	150	26	12	15	18	77	123	223	320	W-3/8	450	300	2.94	3,900	10	1738	
TB-12J	200	34	12	15	18	100	145	280	400	W-1/2	735	500	4.90	5,670	10	1739	
TB-16J	250	40	14	24	25	125	190	353	515	W-5/8	1380	800	7.84	10,500	5	1740	

※六角ナット付

価格には消費税は含まれておりません。