



## コネクタ




品番	適用DKチューブサイズ(mm)	Tねじサイズ(R)	L(mm)	A(mm)	Fチューブ挿入長さ(mm)	H1二面幅(mm)	H2二面幅(mm)	S(mm)	d1(mm)	d2(mm)	有効断面積(mm <sup>2</sup> )	質量(g)
DC6-PT1/8	6	R1/8	28.0	11.0	15	10.0	12.0	4.6	5.0	2.8	6.0	14.5
DC6-PT1/4	6	R1/4	30.0	12.0	15	14.0	12.0	4.6	7.0	2.8	6.0	22.0
DC10-PT1/8	10	R1/8	30.1	11.0	17	17.0	17.0	4.2	5.0	5.7	18.0	28.0
DC10-PT1/4	10	R1/4	31.1	12.0	17	17.0	17.0	4.2	7.0	5.7	23.0	32.0
DC10-PT3/8	10	R3/8	32.1	13.0	17	17.0	17.0	4.2	9.0	5.7	23.0	38.0

## 90°エルボ



品番	適用DKチューブサイズ(mm)	Tねじサイズ(R)	L1(mm)	L2(mm)	L3(mm)	L4(mm)	A(mm)	Fチューブ挿入長さ(mm)	H1二面幅(mm)	H2二面幅(mm)	S(mm)	d1(mm)	d2(mm)	有効断面積(mm <sup>2</sup> )	質量(g)
DL6-PT1/8	6	R1/8	20.5	18.5	26.2	25.4	11.0	15	10.0	12.0	4.6	5.0	2.8	5.0	21.0
DL6-PT1/4	6	R1/4	23.0	22.0	29.9	28.9	12.0	15	12.0	12.0	4.6	7.0	2.8	5.0	31.0
DL10-PT1/8	10	R1/8	27.1	22.0	35.2	31.8	11.0	17	14.0	17.0	4.2	5.0	5.7	16.0	42.0
DL10-PT1/4	10	R1/4	27.1	25.0	35.2	34.8	13.5	17	14.0	17.0	4.2	7.0	5.7	22.0	50.0
DL10-PT3/8	10	R3/8	27.1	26.0	35.7	35.8	13.0	17	14.0	17.0	4.2	9.0	5.7	22.0	53.0

## ティー



品番	適用DKチューブサイズ(mm)	Tねじサイズ(R)	L1(mm)	L2(mm)	L4(mm)	L5(mm)	A(mm)	Fチューブ挿入長さ(mm)	H1二面幅(mm)	H2二面幅(mm)	S(mm)	d1(mm)	d2(mm)	有効断面積(mm <sup>2</sup> )	質量(g)
DT6-PT1/8	6	R1/8	20.5	18.5	25.4	40.9	11.0	15	10.0	12.0	4.6	5.0	2.8	5.0	30.0
DT6-PT1/4	6	R1/4	23.0	22.0	28.9	45.9	12.0	15	12.0	12.0	4.6	7.0	2.8	5.0	43.0
DT10-PT1/4	10	R1/4	27.1	25.0	34.8	54.2	12.0	17	14.0	17.0	4.2	7.0	5.7	22.0	71.0
DT10-PT3/8	10	R3/8	27.1	26.0	35.8	54.2	13.0	17	14.0	17.0	4.2	9.0	5.7	22.0	71.0

チューブ

クリップ  
チューブ

加工チューブ

ブッシュ  
継手

クイックシール  
継手

クリップ  
ケミフイット  
継手

竹のこ継手

制御切替  
シリーズ  
着脱

治具・工具  
付属品

技術資料

参考資料