


## 15シリーズソケット

### CPS15 ワンタッチ継手付ストレート

¥  
p.725 CAD

RoHS対応




単位：mm

形式	チューブ外径 øD	B	チューブエンド C	質量 (g)	有効断面積 (mm <sup>2</sup> )	CAD ファイル名
CPS15-6□	6	49.8	16.8	13	11	TFLC-003
CPS15-8□	8	50.7	18.1	14	18	
CPS15-10□	10	54	20.2	17	18	

### CPS15 ストレートネジタイプ

¥  
p.725 CAD

RoHS対応



単位：mm


形式	R	A	B	L	質量 (g)	有効断面積 (mm <sup>2</sup> )	CAD ファイル名
CPS15-01□	R1/8	8	44	40	26	18	TFLC-003
CPS15-02□	R1/4	11	47	41	30		
CPS15-03□	R3/8	12	48	41.7	38		

※ L寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。

### CPS15 ワンタッチ継手付隔壁ストレート

¥  
p.725 CAD

RoHS対応



形式	質量 (g)	有効断面積 (mm <sup>2</sup> )	CAD ファイル名
CPS15M-8□	36	18	TFLC-003