



ストレートタイプ



| スタンダードシール | ハイグレードシール | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N |
|-----------|-----------|-----------|--------|----|-------|------|------|-----|----|------------------|----|----|-----|----|
| SXO-180 | SXO-180-1 | M16×1.5 | NPT1/4 | 46 | 112 | 26 | 11 | 8 | 19 | 16.025 16.007 | 13 | 22 | 5 | 26 |
| SXO-180-2 | SXO-180-3 | M16×1.5 | NPT3/8 | 46 | 112 | 26 | 11 | 8 | 19 | 16.025 16.007 | 13 | 27 | 5 | 31 |
| SXO-181 | SXO-181-1 | M16×1.5 | Rc1/4 | 46 | 112 | 26 | 11 | 8 | 19 | 16.025 16.007 | 13 | 22 | 5 | 26 |
| SXO-181-2 | SXO-181-3 | M16×1.5 | Rc3/8 | 46 | 112 | 26 | 11 | 8 | 19 | 16.025 16.007 | 13 | 27 | 5 | 31 |
| SXO-182 | SXO-182-1 | 5/8-18UNF | NPT1/4 | 46 | 109 | 23 | 10.3 | 8 | 19 | 15.872 15.860 | 13 | 22 | 2.4 | 26 |
| SXO-188 | SXO-188-1 | 5/8-18UNF | NPT1/4 | 46 | 115.4 | 29.4 | 14.3 | 6.5 | 19 | 16.650 16.637 | 13 | 22 | 4.8 | 26 |

90°タイプ



| スタンダードシール | ハイグレードシール | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | M |
|-----------|-----------|-----------|--------|----|-------|------|------|-----|----|------------------|------|-----|
| SXO-090 | SXO-090-1 | M16×1.5 | NPT3/8 | 46 | 103 | 26 | 11 | 8 | 19 | 16.025 16.007 | 73 | 5 |
| SXO-091 | SXO-091-1 | M16×1.5 | Rc1/4 | 46 | 103 | 26 | 11 | 8 | 19 | 16.025 16.007 | 73 | 5 |
| SXO-091-2 | SXO-091-3 | M16×1.5 | Rc3/8 | 46 | 103 | 26 | 11 | 8 | 19 | 16.025 16.007 | 73 | 5 |
| SXO-092 | SXO-092-1 | 5/8-18UNF | NPT3/8 | 46 | 100 | 23 | 10.3 | 8 | 19 | 15.872 15.860 | 73.3 | 2.4 |
| SXO-098 | SXO-098-1 | 5/8-18UNF | NPT3/8 | 46 | 106.4 | 29.4 | 14.3 | 6.5 | 19 | 16.650 16.637 | 73.3 | 4.8 |

コンパクトタイプ SXO-200型

