


クロスローラーガイドVR形(VR2)



呼び形番	最大ストローク	主 要								
		組合わせ寸法			取 付					
		M	A	L ₀	n×F	G	B	C	S	d
VR 2-30×5Z	18	12	6	30	1×15	7.5	5.6	2.5	M3	2.55
VR 2-45×8Z	24			45	2×15					
VR 2-60×11Z	30			60	3×15					
VR 2-75×13Z	44			75	4×15					
VR 2-90×16Z	50			90	5×15					
VR 2-105×18Z	64			105	6×15					
VR 2-120×21Z	70			120	7×15					
VR 2-135×23Z	84			135	8×15					
VR 2-150×26Z	90			150	9×15					
VR 2-165×29Z	96			165	10×15					
VR 2-180×32Z	102			180	11×15					

呼び形番の構成例

VR2 -30 H × 6Z

精度記号 ローラーまたはボールの個数

専用レール寸法 mm (異なる全長の組合わせの場合の寸法表示例 90/105)

組合わせ呼び形番 (ボールガイドの場合はVB)

注) なお、上記呼び形番での1setとは、レール4本とケージ2本とを組合わせた状態をいいます。