


クロスローラーガイドVR形(VR12)



呼び形番	最大ストローク	主 要								
		組合わせ寸法			取 付					
		M	A	L ₀	n×F	G	B	C	S	d
VR12-200×7Z	110	58 (57.86)	28	200	1×100	50	28	12	M10	8.5
VR12-300×10Z	190			300	2×100					
VR12-400×14Z	230			400	3×100					
VR12-500×17Z	310			500	4×100					
VR12-600×21Z	350			600	5×100					
VR12-700×24Z	430			700	6×100					
VR12-800×28Z	470			800	7×100					
VR12-900×31Z	550			900	8×100					
VR12-1000×34Z	630			1000	9×100					
VR12-1100×38Z	670			1100	10×100					
VR12-1200×41Z	750			1200	11×100					

呼び形番の構成例

VR12 -200 P × 9Z

精度記号 ローラーまたはボールの個数

専用レール寸法 mm (異なる全長の組合わせの場合の寸法表示例 300/400)

組合わせ呼び形番 (ボールガイドの場合はVB)

(注) なお、上記呼び形番での1setとは、レール4本とケージ2本とを組合わせた状態をいいます。