



LR形、LR-Z形




LR形

注) LR形にはUUシール付きタイプはありません。



LR-Z形



LR-Z...UU形

単位:mm

呼び形番	主要寸法													質量 g	基本動 定格荷重 C kN	基本静 定格荷重 C ₀ kN
	W ₁	長さ	厚さ	幅				ℓ	取付穴 ピッチ		取付					
	$\begin{matrix} 0 \\ -0.1 \end{matrix}$	L	T	W ₀	A	t	G	$\begin{matrix} 0 \\ -0.2 \end{matrix}$	ℓ ₁	B	H	S	ボルト			
LR 1547Z	15	47	16	30	11	7	5	20	12	23	3.4	0.2	M3*	60	21.6	39.9
LR 2055Z	20	55	17.3	36	12	8	5.3	30	18	29	4.5	0.2	M4*	110	38.9	84.9
LR 2565Z	25	65	20.6	45	14	9	6.6	35	20	36	5.5	0.1	M5*	190	55	113
LR 3275Z	32	75	21.6	55	15	10	6.6	45	27	44	5.5	0.1	M5*	320	88	208
LR 4095	40	95	30	68	21	14	9	55	35	54	6.6	0.3	M6	800	150	326
LR 50130	50	130	42	82	30	20	12	78	50	66	9	0.3	M8	1810	285	577

注) *印のボルトは、六角穴付きボルトを使用すると干渉する場合がございますのでご注意ください。

