


FBL 27S形



単位:mm

レール長さ L (±0.8)	ストローク S (±3)	取付穴寸法					取付穴個数		許容荷重 N/組	質量 kg/組
		A	B	C	D	E	インナ レール	アウト レール		
200	135	140.0	160.0	—	140.0	160.0	5	5	260	0.32
250	185	190.0	210.0	150.0	190.0	210.0	6	5	240	0.40
300	222	240.0	260.0	190.0	240.0	260.0	6	5	240	0.48
350	260	290.0	310.0	225.0	290.0	310.0	6	5	230	0.56
400	297	340.0	360.0	265.0	340.0	360.0	6	5	210	0.64
450	334	390.0	410.0	300.0	390.0	410.0	6	5	200	0.72
500	371	440.0	460.0	337.0	440.0	460.0	6	5	180	0.80

注)許容荷重・質量は製品2本を1組としたときの値になります。

呼び形番の構成例

FBL27S +300L

呼び形番

レール全長(mm表示)