


# FBL 27S-P14形



断面図

単位:mm

レール長さ L ( $\pm 0.8$ )	ストローク S ( $\pm 3$ )	取付穴寸法					取付穴個数		許容荷重 N/組	質量 kg/組
		A	B	C	D	E	インナ レール	アウタ レール		
200	116	65.0	—	170.0	140.0	160.0	4	5	260	0.32
250	152	100.0	—	210.0	190.0	210.0	4	5	240	0.40
300	202	100.0	—	260.0	240.0	260.0	4	5	240	0.48
350	251	100.0	—	310.0	290.0	310.0	4	5	230	0.56
400	297	100.0	—	360.0	340.0	360.0	4	5	210	0.64
450	332	100.0	390.0	410.0	390.0	410.0	5	5	210	0.72
500	371	100.0	440.0	460.0	440.0	460.0	5	5	200	0.80
550	407	100.0	490.0	510.0	490.0	510.0	5	5	180	0.80

注) 許容荷重・質量は製品2本を1組としたときの値になります。

呼び形番の構成例

**FBL27S-P14 +500L**

呼び形番

レール全長(mm表示)