


外輪コンパクト形カムフォロア CFS-A形

オプション仕様		記号
ころの案内方式	ケージ付	無記号
	総ころ	V
材質	炭素鋼	無記号
	ステンレス鋼	M
シール	シール無	無記号
外輪形状	円筒外輪	無記号



スタッド径 d	呼び形番	主要寸法									
		外径 D	外輪幅 C	ねじ G	G ₁	B	全長 B ₁	B ₂	C ₁	H	肩の寸法 f (最小)
2.5	CFS 2.5-A	5	3	M2.5×0.45	2.5	4.5	9.5	5	0.7	0.9	4.8
3	CFS 3-A	6	4	M3×0.5	3	5.5	11.5	6	0.7	1.5	5.8
4	CFS 4-A	8	5	M4×0.7	4	7	15	8	1	2	7.7
5	CFS 5-A	10	6	M5×0.8	5	8	18	10	1	2.5	9.6
6	CFS 6-A	12	7	M6×1.0	6	9.5	21.5	12	1.2	3	11.6

注) 精度規格についてはA19-14をご参照ください。

呼び形番の構成例

CFS3 V M -A

呼び形番

無記号: ケージ付き

V : 総ころタイプ

無記号: 炭素鋼

M : ステンレス鋼製

スタッド頭部六角穴付き

注) CFS形はスタッド頭部六角穴付き・シール無し・円筒外輪タイプのみ対応可能です。