



IP67 ケーブルおよびコネクタ, 756 シリーズ

組立式コネクタ



M8 プラグ



適合電線
 Ø 4 ~ 5 mm /
 0.14 ~ 0.34 mm²

M8 プラグ, シールドなし		型番	包装単位 個数
3 極	M8プラグ, ストレート, ピン貫通接続	756-9102/030-000	5
	M8プラグ, ライトアングル, ピン貫通接続	756-9105/030-000	5



M8 ソケット



適合電線
 Ø 4 ~ 5 mm /
 0.14 ~ 0.34 mm²

M8 ソケット, シールドなし		型番	包装単位 個数
3 極	M8 ソケット, ストレート, ピン貫通接続	756-9112/030-000	5
	M8 ソケット, ライトアングル, ピン貫通接続	756-9115/030-000	5



M12 プラグ



適合電線
 Ø 4 ~ 6 mm
 ネジ式接続:
 0.25 ~ 0.75 mm²
 スプリング式接続:
 0.14 ~ 0.5 mm²

M12 プラグ, シールドなし		型番	包装単位 個数
4 極	M12 プラグ, ストレート, ネジ式接続	756-9201/040-000	5
	M12 プラグ, ライトアングル, ネジ式接続	756-9204/040-000	5
	M12 プラグ, ストレート, スプリング式接続	756-9202/040-000	5
5 極	M12 プラグ, ライトアングル, スプリング式接続	756-9205/040-000	5
	M12 プラグ, ストレート, ネジ式接続	756-9201/050-000	5
	M12 プラグ, ライトアングル, ネジ式接続	756-9204/050-000	5
	M12 プラグ, ストレート, スプリング式接続	756-9202/050-000	5
	M12 プラグ, ライトアングル, スプリング式接続	756-9205/050-000	5

M12 ソケット



適合電線
 Ø 4 ~ 6 mm
 ネジ式接続:
 0.25 ~ 0.75 mm²
 スプリング式接続:
 0.14 ~ 0.5 mm²

M12 ソケット, シールドなし		型番	包装単位 個数	
4 極	M12 ソケット, ストレート, ネジ式接続	756-9211/040-000	5	
	M12 ソケット, ライトアングル, ネジ式接続	756-9214/040-000	5	
	M12 ソケット, ストレート, スプリング式接続	756-9212/040-000	5	
5 極	M12 ソケット, ライトアングル, スプリング式接続	756-9215/040-000	5	
	M12 ソケット, ストレート, スプリング式接続	756-9212/050-000	5	
		M12 ソケット, ライトアングル, スプリング式接続	756-9215/050-000	5

改良のため予告なく仕様が変更されることがあります。