
信頼性の高い、高級ステンレスパイプです。
一般産業、研究開発、試作等のニーズに応じてご利用できます。

- 材質: ステンレス
- 内径: φ0.05～φ3.40mm
- 外径: φ0.1～φ4.0mm
- 長さ: 50～200mm



呼びコード	外径 mm	公差 mm	内径 mm	公差 mm	肉厚 参考値	長さ mm	パック内 本数
0.1	0.10	± 0.02	0.05	± 0.02	0.025	50	3
0.2	0.20	〃	0.12	〃	0.040	〃	〃
0.3	0.31	〃	0.12	〃	0.095	100	5
0.36	0.36	〃	0.17	〃	0.095	〃	〃
0.4	0.40	〃	0.22	〃	0.090	〃	〃
0.4A	0.42	〃	0.17	〃	0.125	〃	〃
0.45	0.45	〃	0.23	〃	0.110	〃	〃
0.5	0.50	〃	0.25	〃	0.125	〃	〃
0.5A	0.50	〃	0.30	〃	0.100	〃	〃
0.55	0.55	〃	0.35	〃	0.100	〃	〃
0.6	0.60	〃	0.30	〃	0.150	〃	〃
0.65	0.65	〃	0.35	〃	0.150	〃	〃
0.7	0.70	〃	0.50	〃	0.100	〃	〃
0.7A	0.70	〃	0.40	〃	0.150	〃	〃
0.8	0.81	〃	0.41	〃	0.200	〃	〃
0.8A	0.80	〃	0.60	〃	0.100	〃	〃
0.9	0.90	〃	0.61	〃	0.145	〃	〃
1.0	1.00	〃	0.60	〃	0.200	〃	〃
1.0A	1.00	〃	0.70	〃	0.150	〃	〃
1.05	1.05	〃	0.65	〃	0.200	150	〃
1.1	1.10	〃	0.75	〃	0.175	〃	〃
1.2	1.20	〃	0.90	〃	0.150	〃	〃
1.25	1.25	〃	0.65	〃	0.300	〃	〃
1.3	1.30	〃	1.00	〃	0.150	〃	〃
1.4	1.40	± 0.03	0.80	± 0.03	0.300	〃	〃
1.4A	1.40	〃	1.20	〃	0.100	〃	〃
1.4B	1.40	〃	1.00	〃	0.200	〃	〃
1.5	1.50	〃	1.20	〃	0.150	〃	〃
1.5A	1.50	〃	1.00	〃	0.250	〃	〃
1.55	1.55	〃	1.10	〃	0.225	〃	〃
1.6	1.60	〃	1.20	〃	0.200	〃	〃
1.65	1.65	〃	1.45	〃	0.100	〃	〃
1.7	1.70	〃	1.45	〃	0.125	〃	〃
1.7A	1.70	〃	1.30	〃	0.200	〃	〃
1.8	1.80	〃	1.20	〃	0.300	〃	〃
1.8A	1.80	〃	1.60	〃	0.100	〃	〃
1.85	1.85	〃	1.45	〃	0.200	〃	〃
1.9	1.90	〃	1.60	〃	0.150	〃	〃
2.0	2.00	〃	1.00	〃	0.500	〃	〃
2.0A	2.00	〃	1.70	〃	0.150	〃	〃
2.1	2.10	〃	1.80	〃	0.150	200	〃
2.3	2.30	〃	1.88	〃	0.210	〃	〃
2.4	2.40	〃	2.00	〃	0.200	〃	〃
2.4A	2.40	〃	2.10	〃	0.150	〃	〃
2.5	2.50	〃	2.24	〃	0.130	〃	〃
2.5A	2.50	〃	2.00	〃	0.250	〃	〃
2.8	2.80	〃	2.40	〃	0.200	〃	〃
3.0	3.00	〃	2.00	〃	0.500	〃	〃
3.0A	3.00	〃	2.60	〃	0.200	〃	〃
4.0	4.00	〃	3.40	〃	0.300	〃	〃

● ご注文の際は、呼びコードをご指定ください。