

SD

乾電池別売

最小表示 0.2kg～

スケールが計量場所へ移動 カートスケール



SD-100

SD-200

カートピックアップや産廃の計量管理に

ひょう量100kg～200kg、最小表示0.2kg～0.5kg

移動に便利な台車型

計量場所へ移動

使用後は折りたたんで収納可能

省スペース

単2形乾電池 6個

別売

オートパワーオフ

5分以上動作しないと、自動的に電源OFF

風袋引き機能

容器をのせた状態でゼロ表示可能

モデル	SD-100	SD-200
ひょう量	100kg	200kg
最小表示	0.2kg	0.5kg
計量台寸法	700(W)×445(D)mm	910(W)×610(D)mm
標準価格(税抜)	¥98,000	¥128,000
JANコード	4981046603607	4981046603614

移動中の計量はできません

デジタル
台はかり
47p～52p

FJ-Ki

バッテリー付属

最小表示 0.05kg～

小型軽量 クレーンスケール



防塵・防水 IP65

ひょう量100kg～500kg、最小表示0.05kg～0.2kg

水に強い IP65

プラスチック製(ABS樹脂)

充電式電源

オートパワーオフ

リモコン式

バックライト付液晶表示

モデル	FJ-K100i	FJ-K200i	FJ-K500i
ひょう量	100kg	200kg	500kg
最小表示	0.05kg	0.1kg	0.1kg(0～250kg) 0.2kg(250～500kg)
最大風袋質量	100kg	200kg	500kg
表示機能	ローバッテリー、ゼロ点、風袋引中、ホールド		
質量	2.6kg		
標準価格(税抜)	¥190,000		
JANコード	4981046602600	4981046602617	4981046602624

FJ-TiS

バッテリー付属

最小表示 0.5kg～

アルミ合金製 クレーンスケール



防塵・防水 IP65

ひょう量1000kg～3000kg、最小表示0.5kg～1kg

水に強い IP65

アルミ合金製

充電器とバッテリーパック2個 標準装備

下からでも見やすい表示部

リモコン式

LED表示

モデル	FJ-T001iS	FJ-T1.5iS	FJ-T002iS	FJ-T003iS
ひょう量	1000kg	1500kg	2000kg	3000kg
最小表示	0.5kg			
最大風袋質量	1000kg	1500kg	2000kg	3000kg
表示機能	ローバッテリー、ゼロ点、風袋引中、ホールド			
質量	16kg			
標準価格(税抜)	¥220,000	¥240,000	¥220,000	¥240,000
JANコード	4981046606950	4981046606967	4981046606974	4981046606981

別売品 1EB-FJ-TIS-BP FJ-TiS用バッテリーパック ¥30,000(税抜)
1EB-FJ-TI-BP 旧FJ-Ti用バッテリーパック ¥25,000(税抜)