

Fastening

AXマルチドリルビス 5mm (厚鉄板用)

H鋼を下穴なしでぶち抜く!!

鉄板厚：2.3~9.0mm対応(ステンレス材使用不可)

●鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドル、ボックス、板等の取り付けに最適です。



ナベ (ユニクロメッキ)



ナベ (ステンレスコーティング)



皿 (ユニクロメッキ)



皿 (ステンレスコーティング)

- 下穴なしで鉄板にねじ込み、作業性が短縮できます。
- 刃先を特殊形状にしていることでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。
- インパクトドライバーで作業が可能。
- 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
- ビスの外径は5mmですが、4mmの穴にほぼ通ります。

※引抜強度：5×25ナベ・・・13kN

試験板・・・材質SS400、厚み 9mm、堅さ HRB 72~73

※ねじり破断強度：9.0N.m

※データは当社内での試験値です。参考値としてお考え下さい。



ブリスターパック



ナベ (ユニクロ) 両頭ビット：110mm SQ2PH2 ビット1本付

コード	品番	サイズ	入数	標準価格	箱入数	JANコード
0100-3593	MBT-519N	5×19mm	110本	3,000円	6	4528235 501117
0100-3594	MBT-525N	5×25mm	96本	3,000円	6	4528235 501124
0100-3595	MBT-535N	5×35mm	75本	3,000円	6	4528235 501131
0100-3596	MBT-550N	5×50mm	58本	3,000円	6	4528235 501148
0100-3597	MBT-570N	5×70mm	36本	3,000円	6	4528235 501155

ナベ (ステンレスコーティング) 両頭ビット：110mm SQ2PH2 ビット1本付

コード	品番	サイズ	入数	標準価格	箱入数	JANコード
0100-3701	MBS-519N	5×19mm	83本	3,000円	6	4528235 501209
0100-3702	MBS-525N	5×25mm	70本	3,000円	6	4528235 501193
0100-3703	MBS-535N	5×35mm	56本	3,000円	6	4528235 501186
0100-3704	MBS-550N	5×50mm	43本	3,000円	6	4528235 501179
0100-3705	MBS-570N	5×70mm	28本	3,000円	6	4528235 501162

皿 (ユニクロ) 両頭ビット：110mm SQ2PH2 ビット1本付

コード	品番	サイズ	入数	標準価格	箱入数	JANコード
0100-3706	MBT-525S	5×25mm	96本	3,000円	6	4528235 501223
0100-3707	MBT-535S	5×35mm	75本	3,000円	6	4528235 501230
0100-3708	MBT-550S	5×50mm	58本	3,000円	6	4528235 501247
0100-3709	MBT-570S	5×70mm	36本	3,000円	6	4528235 501254

皿 (ステンレスコーティング) 両頭ビット：110mm SQ2PH2 ビット1本付

コード	品番	サイズ	入数	標準価格	箱入数	JANコード
0100-3710	MBS-525S	5×25mm	70本	3,000円	6	4528235 501278
0100-3711	MBS-535S	5×35mm	56本	3,000円	6	4528235 501285
0100-3712	MBS-550S	5×50mm	43本	3,000円	6	4528235 501292
0100-3713	MBS-570S	5×70mm	28本	3,000円	6	4528235 501308

■ブリスターパック

ナベ (ユニクロ) 両頭ビット：65mm SQ2PH2 ビット1本付

コード	品番	サイズ	入数	標準価格	箱入数	JANコード
0100-5701	MBT-519NP	5×19mm	20本	OPEN	10	4528235 501452
0100-5702	MBT-525NP	5×25mm	17本	OPEN	10	4528235 501469
0100-5703	MBT-535NP	5×35mm	14本	OPEN	10	4528235 501476
0100-5704	MBT-550NP	5×50mm	10本	OPEN	10	4528235 501483
0100-5705	MBT-570NP	5×70mm	6本	OPEN	10	4528235 501490

ナベ (ステンレスコーティング) 両頭ビット：65mm SQ2PH2 ビット1本付

コード	品番	サイズ	入数	標準価格	箱入数	JANコード
0100-5710	MBS-519NP	5×19mm	16本	OPEN	10	4528235 501506
0100-5711	MBS-525NP	5×25mm	13本	OPEN	10	4528235 501513
0100-5712	MBS-535NP	5×35mm	10本	OPEN	10	4528235 501520
0100-5713	MBS-550NP	5×50mm	7本	OPEN	10	4528235 501537
0100-5714	MBS-570NP	5×70mm	5本	OPEN	10	4528235 501544

皿 (ユニクロ) 両頭ビット：65mm SQ2PH2 ビット1本付

コード	品番	サイズ	入数	標準価格	箱入数	JANコード
0100-5706	MBT-525SP	5×25mm	17本	OPEN	10	4528235 501551
0100-5707	MBT-535SP	5×35mm	14本	OPEN	10	4528235 501568
0100-5708	MBT-550SP	5×50mm	10本	OPEN	10	4528235 501575
0100-5709	MBT-570SP	5×70mm	6本	OPEN	10	4528235 501582

皿 (ステンレスコーティング) 両頭ビット：65mm SQ2PH2 ビット1本付

コード	品番	サイズ	入数	標準価格	箱入数	JANコード
0100-5715	MBS-525SP	5×25mm	13本	OPEN	10	4528235 501599
0100-5716	MBS-535SP	5×35mm	10本	OPEN	10	4528235 501605
0100-5717	MBS-550SP	5×50mm	7本	OPEN	10	4528235 501612
0100-5718	MBS-570SP	5×70mm	5本	OPEN	10	4528235 501629