

チューブブラシセット

(アメリカ)

〈セット内容〉

- EA109CK-12.7(φ12.7mm・ナイロン)×1
- EA109CK-16(φ16mm・ナイロン)×1
- EA109CK-19(φ19mm・ナイロン)×1
- EA109CH-12.7(φ12.7mm・ステンレス)×1
- EA109CH-16(φ16mm・ステンレス)×1
- EA109CH-19(φ19mm・ステンレス)×1
- EA109CH-1(600mm・延長バー・アルミ)×2
- EA109CH-2(ハンドル・アルミ)×1

品番	名称	価格	税込価格(10%)
EA109CH	ブラシセット	10,800円	11,880円
EA109CH-1	替延長バー	1,780円	1,958円
EA109CH-2	替ハンドル	1,080円	1,188円

煙道ボイラーブラシセット

(アメリカ)

〈セット内容〉

- EA109CB-1(110cm)×2本
- EA109CB-51(ナイロンチューブブラシ)
- EA109CC-51(真鍮チューブブラシ)
- EA109CD-51(ステンレス煙道ブラシ)
- EA109CB-2(T型ハンドル)

品番	価格	税込価格(10%)
EA109CA-1	10,400円	11,440円

チューブブラシヘッド[ステンレス]

(アメリカ)

品番	ブラシ径	価格	税込価格(10%)
EA109CH-9.5	9.5mm	1,610円	1,771円
EA109CH-11	11.1mm	1,580円	1,738円
EA109CH-12.7	12.7mm	1,580円	1,738円
EA109CH-14.3	14.3mm	1,700円	1,870円
EA109CH-16	15.9mm	1,700円	1,870円
EA109CH-19	19.0mm	1,730円	1,903円
EA109CH-22	22.2mm	1,730円	1,903円
EA109CH-25.4	25.4mm	1,850円	2,035円

チューブブラシヘッド[真鍮]

(アメリカ)

品番	ブラシ径	価格	税込価格(10%)
EA109CJ-9.5	9.5mm	1,470円	1,617円
EA109CJ-11	11.1mm	1,470円	1,617円
EA109CJ-12.7	12.7mm	1,530円	1,683円
EA109CJ-14.3	14.3mm	1,530円	1,683円
EA109CJ-16	15.9mm	1,530円	1,683円
EA109CJ-19	19.0mm	1,570円	1,727円
EA109CJ-22	22.2mm	1,570円	1,727円
EA109CJ-25.4	25.4mm	1,630円	1,793円

- 異物を掻き落としたり、取り除く作業に便利です
- シングルねじり、ダブルステム型
- EA109CH用 ●材質…ステンレス
- ねじ…No.12-24NC

- 異物を掻き落としたり、取り除く作業に便利です
- シングルねじり、ダブルステム型
- EA109CJ用 ●材質…真鍮
- ねじ…No.12-24NC

チューブブラシヘッド[ナイロン]

(アメリカ)

品番	ブラシ径	価格	税込価格(10%)
EA109CK-9.5	9.5mm	770円	847円
EA109CK-11	11.1mm	810円	891円
EA109CK-12.7	12.7mm	810円	891円
EA109CK-14.3	14.3mm	810円	891円
EA109CK-16	15.9mm	810円	891円
EA109CK-19	19.0mm	840円	924円
EA109CK-22	22.2mm	840円	924円
EA109CK-25.4	25.4mm	860円	946円

- 曲げ加工しやすいです
- シングルねじり、シングルステム型
- EA109CK用 ●材質…ナイロン
- ねじ…No.12-24NC

煙道ブラシ[ステンレス]

(アメリカ)

品番	ブラシ径	価格	税込価格(10%)
EA109CD-32	32mm	1,940円	2,134円
EA109CD-38	38mm	2,160円	2,376円
EA109CD-45	45mm	2,430円	2,673円
EA109CD-51	51mm	2,610円	2,871円
EA109CD-57	57mm	2,750円	3,025円
EA109CD-64	64mm	2,840円	3,124円
EA109CD-70	70mm	2,940円	3,234円
EA109CD-76	76mm	3,070円	3,377円
EA109CD-82	82mm	3,160円	3,476円
EA109CD-89	89mm	3,250円	3,575円
EA109CD-102	102mm	3,440円	3,784円

- 異物を掻き落としたり、取り除く作業に便利です
- シングルねじり、ダブルステム型
- EA109CA-1, CB-1, IEA109CA用
- 材質…ステンレス ●ねじサイズ…1/4" NPS

ファイバーグラスロッド

(アメリカ)

品番	価格	税込価格(10%)
EA109CB-1	1,460円	1,606円

●材質…ファイバーグラス ●全長…110cm ●ねじサイズ…1/4" NPS ●重量…206g

チューブブラシ[ナイロン]

(アメリカ)

品番	ブラシ径	価格	税込価格(10%)
EA109CB-32	32mm	1,160円	1,276円
EA109CB-38	38mm	1,300円	1,430円
EA109CB-45	45mm	1,360円	1,496円
EA109CB-51	51mm	1,420円	1,562円
EA109CB-57	57mm	1,490円	1,639円
EA109CB-64	64mm	1,550円	1,705円
EA109CB-76	76mm	1,680円	1,848円

- 耐磨耗性、弾力性に優れています
- シングルねじり、ダブルステム型
- EA109CA-1, CB-1, IEA109CA用
- 材質…ナイロン ●ねじサイズ…1/4" NPS

チューブブラシ[真鍮]

(アメリカ)

品番	ブラシ径	価格	税込価格(10%)
EA109CC-32	32mm	1,750円	1,925円
EA109CC-38	38mm	1,940円	2,134円
EA109CC-45	45mm	2,030円	2,233円
EA109CC-51	51mm	2,100円	2,310円
EA109CC-57	57mm	2,130円	2,343円
EA109CC-64	64mm	2,260円	2,486円
EA109CC-76	76mm	2,490円	2,739円

- 異物を掻き落としたり、取り除く作業に便利です
- シングルねじり、ダブルステム型
- EA109CA-1, CB-1, IEA109CA用 ●材質…真鍮
- ねじサイズ…1/4" NPS

煙道ブラシ[タンピコ]

(アメリカ)

品番	ブラシ径	価格	税込価格(10%)
EA109CE-51	51mm	2,690円	2,959円
EA109CE-64	64mm	2,770円	3,047円
EA109CE-89	89mm	2,940円	3,234円
EA109CE-102	102mm	3,020円	3,322円

- 異物を掻き落としたり、取り除く作業に便利です
- シングルねじり、ダブルステム型
- EA109CA-1, CB-1, IEA109CA用
- 材質…タンピコ ●ねじサイズ…1/4" NPS

ボイラー用ブラシ



品番	ブラシサイズ	価格	税込価格(10%)
EA109CG-100	41×102mm	5,850円	6,435円
EA109CF-125	50×117×125mm	5,250円	5,775円

●材質…スチール(オイル焼入れ)
●ねじサイズ…1/4" NPS
●ダブルねじり、ダブルステム型

ダクトクリーニングブラシ

(アメリカ)

品番	サイズ(mm)			価格	税込価格(10%)
	ブラシ径	ブラシ長	全長		
EA109DU	53	170	1200	1,990円	2,189円

●スチール柄は曲げて使う事もできます。

- シングルねじり、シングルステム型
- ブラシ材質…真鍮

T型ハンドル

(アメリカ)

- EA109CA-1, CB-1, IEA109CA用
- 木製グリップ

品番	価格	税込価格(10%)
EA109CB-2	2,820円	3,102円

●サイズ…125×160(L)mm
●ねじサイズ…1/4" NPS

在庫のある商品は、17:00までの御注文で当日発送致します。

ダクトクリーニングブラシ

(アメリカ)

品番	サイズ(mm)			価格	税込価格(10%)
	ブラシ径	ブラシ長	全長		
EA109DU-11	13~25	178	533	1,300円	1,430円
EA109DU-12	25~51	178	1067	1,510円	1,661円

●フィン、ブレード、コイル、ラジエーター、炉などの清掃に

- シングルねじり、シングルステム型
- ブラシ材質…豚毛

ダクトクリーニングブラシ

(アメリカ)

品番	サイズ(mm)			価格	税込価格(10%)
	ブラシ径	ブラシ長	全長		
EA109DU-15	13~25	178	914	1,330円	1,463円

●フィン、ブレード、コイル、ラジエーター、炉などの清掃に

- シングルねじり、シングルステム型
- ブラシ材質…豚毛

ロングチューブブラシ[ステンレス]

(アメリカ)

●柄の部分は柔らかく、曲げて使うことができます

品番	サイズ(mm)			価格	税込価格(10%)
	ブラシ径	ブラシ長	全長		
EA109SL-6	φ6.5	75	680	1,170円	1,287円
EA109SL-9	φ9.5	75	680	1,170円	1,287円
EA109SL-13	φ12.7	78	680	1,170円	1,287円
EA109SL-16	φ16	78	680	1,250円	1,375円
EA109SL-19	φ19	78	680	1,250円	1,375円
EA109SL-22	φ22.2	78	680	1,310円	1,441円
EA109SL-25	φ25.4	78	680	1,310円	1,441円
EA109SL-32	φ32	78	680	1,350円	1,485円
EA109SL-38	φ38	75	680	1,510円	1,661円

●シングルねじり、シングルステム型

- ブラシ材質…ステンレス
- パイプ等の内面掃除に

チューブブラシのタイプについて

シングルねじり・シングルステム型

2本の針金中央に毛を配列し、ねじり加工をします。一般的にポット洗浄や、管のクリーニングなどの生活用品に使用され、曲げ加工しやすいことが特長です。

シングルねじり・ダブルステム型

2本ずつ計4本の針金の中央に毛を配列し、ねじり加工をします。芯の保持が強く、毛に腰が出るので、異物を掻き落としたり、取り除く作業に便利です。

ダブルねじり・ダブルステム型

4本の針金間に毛を配列し、ねじり加工をします。シングルよりも毛の密度が高く、耐久性があります。洗浄はもちろん、研磨・バリ取り・精密加工など、工業用として幅広く使用できます。