



パンチングメタル(アルミ)

穴径2mm・ピッチ3.5mm

品番	サイズ(mm)	厚み(mm)	価格	税込価格(10%)
EA952B-301	500×500	1.0	6,060円	6,666円
EA952B-311	500×1000	1.0	11,600円	12,760円

穴径3mm・ピッチ5mm

品番	サイズ(mm)	厚み(mm)	価格	税込価格(10%)
EA952B-302	500×500	1.0	5,770円	6,347円
EA952B-321	500×500	1.5	6,350円	6,985円
EA952B-331	500×500	2.0	7,220円	7,942円
EA952B-312	500×1000	1.0	11,000円	12,100円
EA952B-326	500×1000	1.5	12,200円	13,420円
EA952B-336	500×1000	2.0	13,900円	15,290円


穴径5mm・ピッチ8mm

品番	サイズ(mm)	厚み(mm)	価格	税込価格(10%)
EA952B-303	500×500	1.0	5,480円	6,028円
EA952B-322	500×500	1.5	6,350円	6,985円
EA952B-332	500×500	2.0	7,070円	7,777円
EA952B-313	500×1000	1.0	10,400円	11,440円
EA952B-327	500×1000	1.5	12,200円	13,420円
EA952B-337	500×1000	2.0	13,600円	14,960円

穴径6mm・ピッチ9mm

品番	サイズ(mm)	厚み(mm)	価格	税込価格(10%)
EA952B-304	500×500	1.0	5,770円	6,347円
EA952B-314	500×1000	1.0	11,000円	12,100円

●材質…アルミ鋼板



保護フィルム付パンチングメタル(アルミ)

穴径3mm・ピッチ5mm

品番	サイズ(mm)	厚み(mm)	価格	税込価格(10%)
EA952B-351	500×500	1.0	6,350円	6,985円
EA952B-371	500×500	1.5	7,070円	7,777円
EA952B-381	500×500	2.0	7,920円	8,712円
EA952B-361	500×1000	1.0	12,200円	13,420円
EA952B-376	500×1000	1.5	13,600円	14,960円
EA952B-386	500×1000	2.0	15,300円	16,830円

穴径5mm・ピッチ8mm

品番	サイズ(mm)	厚み(mm)	価格	税込価格(10%)
EA952B-352	500×500	1.0	6,060円	6,666円
EA952B-372	500×500	1.5	6,930円	7,623円
EA952B-382	500×500	2.0	7,650円	8,415円
EA952B-362	500×1000	1.0	11,600円	12,760円
EA952B-377	500×1000	1.5	13,600円	14,960円
EA952B-387	500×1000	2.0	14,700円	16,170円

穴径6mm・ピッチ9mm

品番	サイズ(mm)	厚み(mm)	価格	税込価格(10%)
EA952B-353	500×500	1.0	6,060円	6,666円
EA952B-373	500×500	1.5	6,930円	7,623円
EA952B-383	500×500	2.0	7,510円	8,261円
EA952B-363	500×1000	1.0	11,600円	12,760円
EA952B-378	500×1000	1.5	13,600円	14,960円
EA952B-388	500×1000	2.0	14,500円	15,950円

●材質…アルミ鋼板
●片面にポリエチレン製の保護フィルム付
●輸送や施工時に表面を保護し、仕上がりまで美観を保ちます。



パンチングメタル(スチール)

穴径1mm・ピッチ2mm

品番	サイズ(mm)	厚み(mm)	価格	税込価格(10%)
EA952B-201	457×457	0.5	3,760円	4,136円
EA952B-221	457×457	1.0	5,770円	6,347円
EA952B-211	457×914	0.5	6,930円	7,623円
EA952B-231	457×914	1.0	10,800円	11,880円

穴径1.5mm・ピッチ3mm

品番	サイズ(mm)	厚み(mm)	価格	税込価格(10%)
EA952B-241	457×457	1.6	7,600円	8,360円
EA952B-251	457×914	1.6	14,200円	15,620円

●材質…冷延鋼板



パンチングメタル(スチール)

穴径2mm・ピッチ3mm

品番	サイズ(mm)	厚み(mm)	価格	税込価格(10%)
EA952B-202	457×457	0.5	3,470円	3,817円
EA952B-222	457×457	1.0	3,670円	4,037円
EA952B-242	457×457	1.6	4,730円	5,203円
EA952B-212	457×914	0.5	6,350円	6,985円
EA952B-232	457×914	1.0	6,740円	7,414円
EA952B-252	457×914	1.6	8,880円	9,768円

●材質…冷延鋼板




パンチングメタル(スチール)

穴径5mm・ピッチ8mm

品番	サイズ(mm)	厚み(mm)	価格	税込価格(10%)
EA952B-205	457×457	0.5	2,990円	3,289円
EA952B-225	457×457	1.0	3,470円	3,817円
EA952B-245	457×457	1.6	3,900円	4,290円
EA952B-215	457×914	0.5	5,370円	5,907円
EA952B-235	457×914	1.0	6,350円	6,985円
EA952B-255	457×914	1.6	7,220円	7,942円

●材質…冷延鋼板



パンチングメタル(スチール)

穴径6mm・ピッチ8mm

品番	サイズ(mm)	厚み(mm)	価格	税込価格(10%)
EA952B-226	457×457	1.0	3,760円	4,136円
EA952B-246	457×457	1.6	4,250円	4,675円
EA952B-236	457×914	1.0	6,930円	7,623円
EA952B-256	457×914	1.6	7,900円	8,690円

●材質…冷延鋼板



パンチングメタル(スチール)

穴径3mm・ピッチ4mm

品番	サイズ(mm)	厚み(mm)	価格	税込価格(10%)
EA952B-203	457×457	0.5	3,180円	3,498円
EA952B-223	457×457	1.0	3,600円	3,960円
EA952B-243	457×457	1.6	4,340円	4,774円
EA952B-213	457×914	0.5	5,770円	6,347円
EA952B-233	457×914	1.0	6,640円	7,304円
EA952B-253	457×914	1.6	8,070円	8,877円

●材質…冷延鋼板



パンチングメタル(スチール)

穴径3mm・ピッチ5mm

品番	サイズ(mm)	厚み(mm)	価格	税込価格(10%)
EA952B-204	457×457	0.5	3,030円	3,333円
EA952B-224	457×457	1.0	3,530円	3,883円
EA952B-244	457×457	1.6	3,780円	4,158円
EA952B-214	457×914	0.5	5,480円	6,028円
EA952B-234	457×914	1.0	6,470円	7,117円
EA952B-254	457×914	1.6	6,990円	7,689円

●材質…冷延鋼板



パンチングメタル(ステンレス)

穴径3mm・ピッチ5mm

品番	サイズ(mm)	厚み(mm)	価格	税込価格(10%)
EA952B-103	500×500	0.5	3,920円	4,312円
EA952B-122	500×500	1.0	6,060円	6,666円
EA952B-142	500×500	1.5	7,650円	8,415円
EA952B-113	500×1000	0.5	7,840円	8,624円
EA952B-132	500×1000	1.0	11,800円	12,980円
EA952B-152	500×1000	1.5	14,400円	15,840円
EA952B-84	1000×1000	0.5	17,700円	19,470円

●材質…ステンレス(SUS304)



パンチングメタル(ステンレス)

穴径5mm・ピッチ8mm

品番	サイズ(mm)	厚み(mm)	価格	税込価格(10%)
EA952B-104	500×500	0.5	3,820円	4,202円
EA952B-123	500×500	1.0	5,770円	6,347円
EA952B-143	500×500	1.5	7,500円	8,250円
EA952B-114	500×1000	0.5	7,600円	8,360円
EA952B-133	500×1000	1.0	11,300円	12,430円
EA952B-153	500×1000	1.5	14,200円	15,620円
EA952B-85	1000×1000	0.5	17,700円	19,470円

●材質…ステンレス(SUS304)



パンチングメタル(ステンレス)

穴径1mm・ピッチ1.5mm

品番	サイズ(mm)	厚み(mm)	価格	税込価格(10%)
EA952B-101	500×500	0.5	14,600円	16,060円
EA952B-111	500×1000	0.5	27,500円	30,250円
EA952B-81	1000×1000	0.5	38,500円	42,350円

穴径1.5mm・ピッチ2mm

品番	サイズ(mm)	厚み(mm)	価格	税込価格(10%)
EA952B-82	1000×1000	0.5	35,500円	39,050円

●材質…ステンレス(SUS304)




パンチングメタル(ステンレス)

穴径2mm・ピッチ3mm

品番	サイズ(mm)	厚み(mm)	価格	税込価格(10%)
EA952B-102	500×500	0.5	4,200円	4,620円
EA952B-121	500×500	1.0	6,640円	7,304円
EA952B-141	500×500	1.5	18,900円	20,790円
EA952B-112	500×1000	0.5	8,420円	9,262円
EA952B-131	500×1000	1.0	13,000円	14,300円
EA952B-151	500×1000	1.5	34,000円	37,400円
EA952B-83	1000×1000	0.5	17,900円	19,690円


●材質…ステンレス(SUS304)



銅製織網

●材質…銅

品番	幅(mm)	長さ(m)	メッシュ数	目開(mm)	線径(mm)	価格	税込価格(10%)
EA952BD-1	300	1	4	5.6	0.8	4,230円	4,653円
EA952BD-2	450	1	4	5.6	0.8	4,880円	5,368円
EA952BD-3	900	1	4	5.6	0.8	9,620円	10,582円



真鍮製織網

●材質…真鍮

品番	幅(mm)	長さ(m)	メッシュ数	目開(mm)	線径(mm)	価格	税込価格(10%)
EA952BE-1	300	1	18	1.1	0.28	3,290円	3,619円
EA952BE-2	450	1	18	1.1	0.28	4,210円	4,631円
EA952BE-3	900	1	18	1.1	0.28	7,850円	8,635円
EA952BE-11	300	1	30	0.6	0.23	4,620円	5,082円
EA952BE-12	450	1	30	0.6	0.23	5,130円	5,643円
EA952BE-13	900	1	30	0.6	0.23	7,310円	8,041円
EA952BE-21	300	1	60	0.28	0.14	4,620円	5,082円
EA952BE-22	450	1	60	0.28	0.14	5,130円	5,643円
EA952BE-23	900	1	60	0.28	0.14	7,310円	8,041円
EA952BE-31	300	1	120	0.12	0.09	4,140円	4,554円
EA952BE-32	450	1	120	0.12	0.09	4,630円	5,093円
EA952BE-33	900	1	120	0.12	0.09	6,580円	7,238円




パンチングメタル(ステンレス)

穴径6mm・ピッチ8mm

品番	サイズ(mm)	厚み(mm)	価格	税込価格(10%)
EA952B-105	500×500	0.5	4,730円	5,203円
EA952B-124	500×500	1.0	6,060円	6,666円
EA952B-144	500×500	1.5	7,650円	8,415円
EA952B-115	500×1000	0.5	9,460円	10,406円
EA952B-134	500×1000	1.0	11,800円	12,980円
EA952B-154	500×1000	1.5	14,400円	15,840円
EA952B-86	1000×1000	0.5	17,700円	19,470円

●材質…ステンレス(SUS304)



エキスパンドメタル(アルミ)

メッシュサイズ(SW×LW): 5×10mm

品番	サイズ(mm)	厚み(mm)	価格	税込価格(10%)
EA952BJ-1	200×300	0.8	850円	935円
EA952BJ-2	300×450	0.8	1,190円	1,309円
EA952BJ-3	450×600	0.8	1,860円	2,046円