


六角ボルト[塩化ビニール]



- 材質…硬質塩化ビニール(U-PVC)
- 並目ねじ

品番	ボルトサイズ	頭対辺(mm)	入数	価格	税込価格(10%)
EA945AY-81	M8×20	13	10	590円	649円
EA945AY-82	M8×25	13	10	660円	726円
EA945AY-83	M8×32	13	10	660円	726円
EA945AY-84	M8×38	13	10	660円	726円
EA945AY-85	M8×50	13	10	660円	726円
EA945AY-86	M8×55	13	10	770円	847円
EA945AY-101	M10×14	17	10	660円	726円
EA945AY-102	M10×20	17	10	660円	726円
EA945AY-103	M10×25	17	10	660円	726円
EA945AY-104	M10×30	17	10	660円	726円
EA945AY-105	M10×40	17	10	890円	979円
EA945AY-106	M10×50	17	10	890円	979円
EA945AY-107	M10×60	17	10	930円	1,023円
EA945AY-121	M12×25	19	10	960円	1,056円
EA945AY-122	M12×30	19	10	960円	1,056円
EA945AY-123	M12×40	19	10	960円	1,056円
EA945AY-124	M12×50	19	10	980円	1,078円
EA945AY-125	M12×60	19	10	1,110円	1,221円
EA945AY-126	M12×70	19	10	1,110円	1,221円
EA945AY-161	M16×40	24	10	1,320円	1,452円
EA945AY-162	M16×50	24	10	1,450円	1,595円
EA945AY-163	M16×60	24	10	1,770円	1,947円
EA945AY-164	M16×70	24	10	1,930円	2,123円
EA945AY-165	M16×80	24	10	1,930円	2,123円
EA945AY-166	M16×95	24	10	2,020円	2,222円

ナット[塩化ビニール]



- 材質…硬質塩化ビニール(U-PVC)
- 並目ねじ

品番	サイズ	入数	価格	税込価格(10%)
EA945AY-8	M8	10	660円	726円
EA945AY-10	M10	10	660円	726円
EA945AY-12	M12	10	890円	979円
EA945AY-16	M16	10	930円	1,023円
EA945AY-20	M20	10	1,450円	1,595円


ワッシャー[塩化ビニール]



- 材質…硬質塩化ビニール(U-PVC)

品番	呼称	内径×外径×厚み(mm)	入数	価格	税込価格(10%)
EA945AY-8W	M8	8.4×18.2×2.0	10	460円	506円
EA945AY-10W	M10	10.5×22.0×2.0	10	460円	506円
EA945AY-12W	M12	13.5×26.0×3.0	10	460円	506円
EA945AY-16W	M16	17.0×32.0×3.0	10	460円	506円
EA945AY-20W	M20	21.0×40.0×3.0	10	1,070円	1,177円

[A2-90]強力全ねじボルト[ステンレス]



- 材質…ステンレス
- 強度クラス…A2-90
- 並目ねじ

品番	ねじ径	全長	価格	税込価格(10%)
EA949HL-111	M8	1m	2,090円	2,299円
EA949HL-112	M10	1m	3,300円	3,630円
EA949HL-113	M12	1m	4,780円	5,258円
EA949HL-114	M16	1m	8,700円	9,570円
EA949HL-115	M20	1m	14,000円	15,400円
EA949HL-121	W9/16"	1m	2,910円	3,201円
EA949HL-122	W1/2"	1m	5,220円	5,742円

[ウィット]全ねじボルト



- 材質…鉄(ユニクロメッキ)
- 並目ねじ

品番	ねじ径	全長	価格	税込価格(10%)
EA949HL-42	W1/4"	1m	240円	264円
EA949HL-42.5	W5/16"	1m	290円	319円
EA949HL-43	W3/8"	1m	260円	286円
EA949HL-44	W1/2"	1m	520円	572円

[ウィット]スプリングワッシャー[どぶメッキ]



- 材質…鉄(溶融亜鉛メッキ)

品番	サイズ(内径×厚み)	入数	価格	税込価格(10%)
EA949LY-938	W9/8"×2.4mm	30	260円	286円

[ウィット]全ねじボルト用六角ナット・ワッシャー



- 材質…鉄(ユニクロメッキ)
- サイズ…W9/8"
- 並目ねじ(HM-3のみ)

品番	仕様	価格	税込価格(10%)
EA949HM-3	六角ナット(W9/8"-16)	800円	880円
EA949HM-3H	平ワッシャー	640円	704円
EA949HM-3S	スプリングワッシャー	640円	704円


[ウィット]六角ナット[ユニクロ]



- 材質…鉄(ユニクロメッキ)
- 並目ねじ

品番	サイズ	入数	価格	税込価格(10%)
EA949LS-830	W9/8"×1.6	11	390円	429円

[ウィット][1種]六角ナット[どぶメッキ]



- 材質…鉄(溶融亜鉛メッキ)
- 並目ねじ

品番	サイズ	入数	価格	税込価格(10%)
EA949LS-930	W9/8"	16	220円	242円

全ねじボルト[ユニクロ]



- 材質…鉄(ユニクロメッキ)
- 並目ねじ

品番	ねじ径	全長	価格	税込価格(10%)
EA949HL-61	M6	285mm	140円	154円
EA949HL-62	M8	285mm	170円	187円
EA949HL-63	M10	285mm	190円	209円
EA949HL-64	M12	285mm	240円	264円
EA949HL-65	M16	285mm	400円	440円
EA949HL-66	M18	285mm	400円	440円
EA949HL-67	M20	285mm	430円	473円
EA949HL-68	M22	285mm	520円	572円
EA949HL-69	M24	285mm	590円	649円
EA949HL-11	M6	1m	210円	231円
EA949HL-12	M8	1m	290円	319円
EA949HL-13	M10	1m	380円	418円
EA949HL-14	M12	1m	470円	517円
EA949HL-15	M16	1m	800円	880円
EA949HL-16	M18	1m	940円	1,034円
EA949HL-17	M20	1m	960円	1,056円
EA949HL-18	M22	1m	1,270円	1,397円
EA949HL-19	M24	1m	1,430円	1,573円

カットボルト[ステンレス]



- 材質…ステンレス(SUS304)

品番	ねじ径	全長(mm)	入数	価格	税込価格(10%)
EA949HJ-61	M6	50	5	240円	264円
EA949HJ-62	M6	75	5	370円	407円
EA949HJ-63	M6	100	5	490円	539円
EA949HJ-64	M6	125	5	610円	671円
EA949HJ-65	M6	150	5	730円	803円
EA949HJ-81	M8	50	5	390円	429円
EA949HJ-82	M8	75	5	580円	638円
EA949HJ-83	M8	100	5	780円	858円
EA949HJ-84	M8	125	5	960円	1,056円
EA949HJ-85	M8	150	5	1,240円	1,364円
EA949HJ-101	M10	50	5	640円	704円
EA949HJ-102	M10	75	5	960円	1,056円
EA949HJ-103	M10	100	5	1,260円	1,386円
EA949HJ-104	M10	125	5	1,570円	1,727円
EA949HJ-105	M10	150	5	1,890円	2,079円
EA949HJ-121	M12	50	5	890円	979円
EA949HJ-122	M12	75	5	1,300円	1,430円
EA949HJ-123	M12	100	5	1,760円	1,936円
EA949HJ-124	M12	125	5	2,200円	2,420円
EA949HJ-125	M12	150	5	2,640円	2,904円

[ウィット]平ワッシャー[どぶメッキ]



- 材質…鉄(溶融亜鉛メッキ)

品番	サイズ(内径×厚み)	入数	価格	税込価格(10%)
EA949LX-81	W9/8"×1.6mm	20	220円	242円
EA949LX-82	W9/8"×2.3mm	20	260円	286円


[ウィット]六角ナット[ステンレス]



- 材質…ステンレス
- 並目ねじ

品番	サイズ	入数	価格	税込価格(10%)
EA949LT-34A	W9/8"	20	1,270円	1,397円

差し込みナット



- 材質…亜鉛合金ダイキャスト
- 並目ねじ
- 吊ボルト等の中間部へ簡単に取付できます。
- 追加工事・ハンガー増設等に最適です。

品番	サイズ	価格	税込価格(10%)
EA949PZ-103	W9/8"	400円	440円

全ねじボルト[ステンレス]



- 材質…ステンレス(SUS304)
- 並目ねじ

品番	ねじ径	全長	価格	税込価格(10%)
EA949HL-71	M4	285mm	330円	363円
EA949HL-72	M5	285mm	310円	341円
EA949HL-73	M6	285mm	240円	264円
EA949HL-74	M8	285mm	310円	341円
EA949HL-75	M10	285mm	450円	495円
EA949HL-76	M12	285mm	610円	671円
EA949HL-77	M16	285mm	1,180円	1,298円
EA949HL-78	M18	285mm	1,290円	1,419円
EA949HL-79	M20	285mm	1,310円	1,441円
EA949HL-21	M4	1m	780円	858円
EA949HL-22	M5	1m	710円	781円
EA949HL-23	M6	1m	470円	517円
EA949HL-24	M8	1m	640円	704円
EA949HL-25	M10	1m	920円	1,012円
EA949HL-26	M12	1m	1,340円	1,474円
EA949HL-27	M16	1m	2,390円	2,629円
EA949HL-28	M18	1m	2,840円	3,124円
EA949HL-29	M20	1m	2,930円	3,223円
EA949HL-30	M22	1m	3,750円	4,125円
EA949HL-30B	M24	1m	4,350円	4,785円


全ねじボルト[どぶメッキ]



- 材質…鉄(溶融亜鉛メッキ)
- 並目ねじ

品番	ねじ径	全長	価格	税込価格(10%)
EA949HL-210	M10	1m	540円	594円
EA949HL-212	M12	1m	680円	748円
EA949HL-216	M16	1m	1,340円	1,474円
EA949HL-220	M20	1m	2,180円	2,398円

[ウィット][A2-90]強力全ねじボルト[ステンレス]



- 材質…ステンレス
- 強度クラス…A2-90
- 並目ねじ

品番	ねじ径	全長	価格	税込価格(10%)
EA949HL-121	W9/8"	1m	2,910円	3,201円

[ウィット]六角ナット・ワッシャーセット[どぶメッキ]



- 材質…スチール(溶融亜鉛メッキ)
- ケースサイズ…205×145×40mm

品番 EA949LY-900 価格8,700円 税込価格(10%) 9,570円

名称	入数
W9/8"ばね座金	40
W9/8"六角ナット	30
W9/8"袋ナット	12
W9/8"U-ナット	8
W9/8"×1.6平座金	40
W9/8"×2.3平座金	30

[ウィット]全ねじボルト



- 材質…鉄(ユニクロメッキ)

品番	サイズ	入数	価格	税込価格(10%)
EA949HL-31	W9/8"×285mm	5	530円	583円