


### 横長蝶番

材質：鉄




商品コード	品番	品名	入数(個)	4960983	ヘッダ寸法
071695	PY-695	横長蝶番20mm	2	716953	W55×H120×D 9
071696	PY-696	横長蝶番25mm	2	716960	W55×H120×D 9
071697	PY-697	横長蝶番32mm	2	716977	W55×H120×D12
071698	PY-698	横長蝶番38mm	2	716984	W55×H120×D10
071699	PY-699	横長蝶番51mm	2	716991	W75×H120×D22

(単位:mm)

商品コード	A	B	C	参考売価
071695	20	73	1	370
071696	25	74	1.2	380
071697	32	82	1.2	410
071698	38	91	1.2	460
071699	51	116	1.2	630

### 正面付蝶番

材質：鉄  
※掘込不要




商品コード	品番	品名	入数(個)	4960983	ヘッダ寸法
071593	P-593	正面付蝶番64mmシルバー	2	715932	W75×H120×D10
071594	P-594	正面付蝶番76mmシルバー	2	715949	W75×H120×D10
071595	P-595	正面付蝶番89mmシルバー	2	715956	W80×H147×D15
071596	P-596	正面付蝶番102mmシルバー	2	715963	W80×H147×D15
071597	P-597	正面付蝶番64mmブロンズ	2	715970	W75×H120×D10
071598	P-598	正面付蝶番76mmブロンズ	2	715987	W75×H120×D10
071599	P-599	正面付蝶番89mmブロンズ	2	715994	W80×H147×D15
071600	P-600	正面付蝶番102mmブロンズ	2	716007	W80×H147×D15

(単位:mm)

商品コード	A	B	C	参考売価
071593	64	50	1.5	380
071594	76	48	1.5	400
071595	89	59	1.7	530
071596	102	63	2.0	660
071597	64	50	1.5	380
071598	76	48	1.5	400
071599	89	59	1.7	530
071600	102	63	2.0	660

### フラッシュ蝶番

材質：鉄  
※掘込不要




商品コード	品番	品名	入数(個)	4960983	ヘッダ寸法
071661	P-661	フラッシュ蝶番64mmウルミ	2	716618	W55×H120×D17
071662	P-662	フラッシュ蝶番76mmウルミ	2	716625	W75×H120×D10
071663	P-663	フラッシュ蝶番64mm黒	2	716632	W55×H120×D17
071664	P-664	フラッシュ蝶番76mm黒	2	716649	W75×H120×D10

(単位:mm)

商品コード	A	B	C	参考売価
071661	64	35	0.9	280
071662	76	39	1.0	370
071663	64	35	0.9	280
071664	76	39	1.0	370

### 家具用蝶番

材質：鉄



商品コード	品番	品名	入数(個)	4960983	ヘッダ寸法
071676	P-676	家具用蝶番51mm	2	716762	W55×H120×D12
071677	P-677	家具用蝶番64mm	2	716779	W55×H120×D17
071678	P-678	家具用蝶番76mm	2	716786	W80×H148×D15

(単位:mm)

商品コード	A	B	C	参考売価
071676	51	30	0.9	210
071677	64	32	1.0	220
071678	76	41	1.0	280