

標準禁油処理品(PCW区分) 一覧

☆ 他区分禁油処理品、お客様指定洗浄方法・バルブ仕様に関しましては、各担当までお問い合わせください。

SUS316製 レバーハンドル レデュースボア




品番	口径	Rc
BSS-43	-08Rc	1/4
	-10Rc	3/8
	-15Rc	1/2
	-20Rc	3/4
	-25Rc	1
BSS-833	-32Rc	1,1/4
	-40Rc	1,1/2
	-50Rc	2

SUS316製 蝶ハンドル レデュースボア



品番	口径	Rc
BSS-217	-08Rc	1/4
	-10Rc	3/8
	-15Rc	1/2
BSS-273	-20Rc	3/4
	-25Rc	1
BSS-857	-32Rc	1,1/4
	-40Rc	1,1/2
	-50Rc	2

黄銅製 レバーハンドル レデュースボア




品番	口径	Rc
BBS-92	-08Rc	1/4
	-10Rc	3/8
	-15Rc	1/2
	-20Rc	3/4
	-25Rc	1
BBS-621	-32Rc	1,1/4
	-40Rc	1,1/2
	-50Rc	2

黄銅製 蝶ハンドル レデュースボア




品番	口径	Rc
BBS-322	-08Rc	1/4
	-10Rc	3/8
	-15Rc	1/2
BBS-323	-20Rc	3/4
	-25Rc	1

SUS316製 レバーハンドル フルボア



品番	口径	Rc
TSS-30	-08Rc	1/4
	-10Rc	3/8
	-15Rc	1/2
	-20Rc	3/4
	-25Rc	1
	-32Rc	1,1/4
	-40Rc	1,1/2
	-50Rc	2

黄銅製 レバーハンドル フルボア



品番	口径	Rc
HBS-47	-10Rc	3/8
	-15Rc	1/2
	-20Rc	3/4
	-25Rc	1
	-32Rc	1,1/4
	-40Rc	1,1/2
	-50Rc	2

* ビニール袋に「禁油処理品」シール貼付

* ビニール袋に「禁油処理品」シール貼付

SUS製 レバーハンドル フルボア Lポート三方弁



品番	口径	Rc
RSS-31	-08Rc	1/4
	-10Rc	3/8
	-15Rc	1/2
	-20Rc	3/4
	-25Rc	1

* ビニール袋に「禁油処理品」シール貼付

備考

- 在庫標準品は、ある程度の在庫を準備しております。但し、数量とタイミングにより納入までお時間頂く場合がありますので、御発注時ご確認願致します。
- 受注対応品は、御下命後1ヵ月が目安となりますが数量により即納出来る場合と、逆に納期長くなる場合がありますので、各担当までご相談ください。
- 製品改良の為、仕様について予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。