

WSF-SWE

●SW付スチールスペーサー(六角) ●Steel spacer (Hexagonal) trivalent chromium chromate with washer ●付SW钢铁隔离柱(六角) SW: 全称付弹簧垫圈

スペーサー
の選定

- 仕様**
- 1 黄銅
スペーサー ①本体・材質/快削鋼(SUM)
 - 2 ジュラコン
スペーサー ②スプリングワッシャー
・材質/鋼(SWRH62)
 - 3 ステンレス
スペーサー ①②・処理/三価クロムクロメート処理
・RoHS対応製品



4 スチール
スペーサー

5 PPS
スペーサー

6 PBT
スペーサー

7 エコ
スペーサー

8 アルミ
スペーサー

9 ベーク
スペーサー

10 ナイロン/レ
ンズ
スペーサー

11 ピーク
スペーサー

12 ABS
スペーサー

13 LED取付
スペーサー

14 D-Sub取付
スペーサー

WSF-300SWE (M=3 ピッチ0.5 SW付)					L	品番	ℓ ₁	ℓ	L	品番	ℓ ₁	ℓ
	6	WSF-306SWE	3.3	5.3								
	7	WSF-307SWE	4.3	6.3								
	8	WSF-308SWE	5.3	7.3								
	10	WSF-310SWE	6	9.3								
	12	WSF-312SWE	6	11.3								
	15	WSF-315SWE	6	14.3								
	18	WSF-318SWE	6	17.3								
	20	WSF-320SWE	6	19.3								
	25	WSF-325SWE	6	24.3								
	30	WSF-330SWE	6	29.3								
	35	WSF-335SWE	6	34.3								
	40	WSF-340SWE	6	39.3								
45	WSF-345SWE	6	44.3									
50	WSF-350SWE	6	49.3									

ご注文個数 50個～

15 PTFE
スペーサー

WSF-400SWE (M=4 ピッチ0.7 SW付)					L	品番	ℓ ₁	ℓ	L	品番	ℓ ₁	ℓ
	8	WSF-408SWE	4.5	7								
	10	WSF-410SWE	6	9								
	12	WSF-412SWE	7.5	11								
	15	WSF-415SWE	7.5	14								
	18	WSF-418SWE	7.5	17								
	20	WSF-420SWE	7.5	19								
	25	WSF-425SWE	7.5	24								
	30	WSF-430SWE	7.5	29								
	35	WSF-435SWE	7.5	34								
	40	WSF-440SWE	7.5	39								
	45	WSF-445SWE	7.5	44								
	50	WSF-450SWE	7.5	49								

ご注文個数 50個～

16 セラミック/ガス
スペーサー

17 チタン
スペーサー

18 ポリカーボネート
スペーサー

19 ガラエボ
スペーサー

20 樹脂
ワッシャー

21 ゴム
ワッシャー

22 金属
ワッシャー

23 樹脂
ワッシャー

24 樹脂ネジ/
ボルト/ナット

25 金属ネジ/ボルト/
ナット/ワッシャー

26 ピンヘッダー
丸ピン

26 ピンヘッダー
角ピン

27 基板用端子

28 インサート
ナット

29 ローレット
ツマミ・ナット

30 精密シャフト

31 全ネジ

32 光ファイバー
保護チューブ

33 ばねポスト