


✦ IK-100




フェルトシール付
With Felt Seal 有毡垫

ボールサイズ	Ball Size	球的大小	: φ 4" (101.6 mm)
自重	Product Weight	自重	: 30kg/ 294 N/ 66 lbs
使用荷重	Load Capacity	使用荷重	: 700 kgf/ 6860 N/ 1544 lbf

本体	Body	本体	: FC250
メインボール	Main Ball	主球	: SUJ2
サブボール	Small Balls	小球	: SUJ2
キャップ	Cap	封盖	: S45C
ボール受け	Support Cup	受皿	: SCM415

✦ IK-127



フェルトシール付
With Felt Seal 有毡垫

ボールサイズ	Ball Size	球的大小	: φ 5" (127 mm)
自重	Product Weight	自重	: 50 kg/ 490 N/ 110 lbs
使用荷重	Load Capacity	使用荷重	: 900 kgf/ 8820 N/ 1985 lbf

本体	Body	本体	: FC250
メインボール	Main Ball	主球	: SUJ2
サブボール	Small Balls	小球	: SUJ2
キャップ	Cap	封盖	: S45C
ボール受け	Support Cup	受皿	: SCM415

ISB Ball Transfer

IK-N型/IK-NM型/IK-SNM型

IK-N Type / IK-NM / IK-SNM

スチール製
STEEL 钢制

ステンレス製
STAINLESS 不锈钢制

下向き用
DOWNWARD 向下专用




使用荷重

Load Capacity
使用荷重
15 ~ 350 kgf
147 ~ 3430N
33 ~ 772 lbf

スチール製 STEEL 钢制

✦ IK-19N




フェルトシール付
With Felt Seal 有毡垫

ボールサイズ	Ball Size	球的大小	: φ 3/4" (19.05 mm)
自重	Product Weight	自重	: 0.29 kg/ 2.84 N/ 0.64 lbs
使用荷重	Load Capacity	使用荷重	: 60 kgf/ 588 N/ 132 lbf

本体	Body	本体	: S45C
メインボール	Main Ball	主球	: SUJ2
サブボール	Small Balls	小球	: SUJ2
キャップ	Cap	封盖	: S45C
ボール受け	Support Cup	受皿	: SCM415

✦ IK-22N




フェルトシール付
With Felt Seal 有毡垫

ボールサイズ	Ball Size	球的大小	: φ 7/8" (22.23 mm)
自重	Product Weight	自重	: 0.38 kg/ 3.72 N/ 0.84 lbs
使用荷重	Load Capacity	使用荷重	: 90 kgf/ 882 N/ 198 lbf

本体	Body	本体	: S45C
メインボール	Main Ball	主球	: SUJ2
サブボール	Small Balls	小球	: SUJ2
キャップ	Cap	封盖	: S45C
ボール受け	Support Cup	受皿	: SCM415

✦ IK-25N




フェルトシール付
With Felt Seal 有毡垫

ボールサイズ	Ball Size	球的大小	: φ 1" (25.4 mm)
自重	Product Weight	自重	: 0.7 kg/ 6.86 N/ 1.5 lbs
使用荷重	Load Capacity	使用荷重	: 120 kgf/ 1180 N/ 265 lbf

本体	Body	本体	: S45C
メインボール	Main Ball	主球	: SUJ2
サブボール	Small Balls	小球	: SUJ2
キャップ	Cap	封盖	: S45C
ボール受け	Support Cup	受皿	: SCM415

✦ IK-38N



フェルトシール付
With Felt Seal 有毡垫

ボールサイズ	Ball Size	球的大小	: φ 1-1/2" (38.1 mm)
自重	Product Weight	自重	: 2 kg/ 19.6 N/ 4.4 lbs
使用荷重	Load Capacity	使用荷重	: 250 kgf/ 2450 N/ 551 lbf

本体	Body	本体	: S45C
メインボール	Main Ball	主球	: SUJ2
サブボール	Small Balls	小球	: SUJ2
キャップ	Cap	封盖	: S45C
ボール受け	Support Cup	受皿	: SCM415

IK型ボールベアの優れた特性をそのままに、強固なボルトをセットしました。台車及びワークが重量物の場合、相手面(床面)の材質及び硬度に御注意下さい。

IK-SNM型につきましては、オールステンレス製となります。

Stud-mount ball transfer with sturdy bolt for only ball down position applications. For heavy load applications please choose a material which has the same hardness as ball transfer load ball. All stainless steel IK-SNM is also available.

有显著特点的 IK型万向球上附加了坚固的螺栓。用于台车及承载重物时，请注意与主球接触的相对面的材质及硬度。IK-SNM型是全不锈钢制。