


SPF

ジュンロン® SPF (三層スパッターチューブ)

JUNRON® SPF (Three-layered spatter tube)



概略図/Outline



部品番号 PART NO.	内層チューブ INNER TUBE 外径×内径 O.D. (mm) X I.D. (mm)	1次カバー 肉厚 Thickness of first cover (mm)	2次カバー 肉厚 Thickness of second cover (mm)	破壊圧力 BURST PRESSURE 23°C (MPa)	最高使用圧力 MAX.WORKING PRESSURE 23°C (MPa)	最小曲げ半径 MIN.BENDING RADIUS (mm)	標準全長 STANDARD LENGTH (m)
SPF-06	6×4	1.0	0.8	4.7	<1.1	15	10・50
SPF-08	8×6	1.0	0.8	3.5	<0.88	28	10・50
SPF-10	10×7.5	1.0	0.8	3.5	<0.88	33	10・50
SPF-12	12×9	1.0	0.8	3.5	<0.88	42	10・50

●標準色：白（2次カバー）

STANDARD COLORS : white (2nd cover)

●1次カバーに難燃性樹脂（UL94V-0適合）を使用，さらに2次カバーにふっ素ポリマーPTFE（難燃）をラッピングすることにより，スパッター（火花）がほとんど積もらず，アーク溶接やガス溶接にも威力を発揮します。

By using flame-resistant resin (UL94V-0) on the first cover and by wrapping the second cover in fluoric polymer PTFE (flame-resistant), spatter is prevented from accumulating and greater tolerance is achieved against arc welding or gas welding.

●柔軟性に富み，すぐれた耐候性と耐水性を持っています。


It has excellent flexibility and is weatherproof and waterproof.

●専用ストリッパー（チューブカッター付）とジュンロンワンタッチ継手Wシリーズ（UL94V-0適合）を使用することにより，スピーディーな配管作業が可能となります。

Piping work can be made speedier by using the special stripper (with tube cutter) and Junron W-series instant fitting (UL94V-0).

ジュンロンSPFの使用方法

Method of using Junron SPF



1. 2次カバーを剥がして下さい。/Remove the second cover (PTFE tape).

2. 専用ストリッパー（ジュンロンTSストリッパー）で1次カバーを剥がして下さい。/Remove the first cover using the special stripper (Junron TS Stripper).


3. ジュンロンワンタッチ継手Wシリーズ（難燃UL94V-0適合）を装着し，チューブとワンタッチ継手の境目付近をシールテープ（PTFE）でほぼ3周巻いて固定して下さい。/Attach the Junron W series instant coupling (flame-resistant UL94V-0) and secure it by winding sealing tape 3 times around where tube and coupling join.

●シールテープは市販の製品をご使用下さい。/Please use seal tape sold on the market.

Spatter Protection Cap

ジュンロン® スパッター保護キャップ

JUNRON® Spatter protection cap



部品番号 PART NO.	適用ワンタッチ継手 APPLICABLE INSTANT FITTING
CAP-06	Wシリーズ/W series φ 6
CAP-08	Wシリーズ/W series φ 8
CAP-10	Wシリーズ/W series φ 10
CAP-12	Wシリーズ/W series φ 12

●リリースリング部をスパッターから保護しチューブの着脱不能を防ぎます。

The release ring part is protected from spatter and the tube can be put on and removed without being damaged.

●材質は難燃性UL94V-0適合品です。

The materials are flame-resisting in conformity with UL94V-0.