



ベースユニット

タイプ	形名	概要	標準価格(円)
基本ベース	Q33B	3スロット 電源ユニット装着要 Qシリーズユニット装着用	20,000
	Q35B	5スロット 電源ユニット装着要 Qシリーズユニット装着用	21,000
	Q38B	8スロット 電源ユニット装着要 Qシリーズユニット装着用	30,000
	Q312B	12スロット 電源ユニット装着要 Qシリーズユニット装着用	38,000
マルチCPU同高速基本ベース	Q35DB	5スロット 電源ユニット装着要 Qシリーズユニット装着用	40,000
	Q38DB	8スロット 電源ユニット装着要 Qシリーズユニット装着用	49,000
	Q312DB	12スロット 電源ユニット装着要 Qシリーズユニット装着用	57,000
スリムタイプ基本ベース	Q32SB	2スロット スリムタイプ電源ユニット装着要 Qシリーズユニット装着用	17,500
	Q33SB	3スロット スリムタイプ電源ユニット装着要 Qシリーズユニット装着用	18,000
	Q35SB	5スロット スリムタイプ電源ユニット装着要 Qシリーズユニット装着用	19,000
電源二重化用基本ベース	Q38RB	8スロット 電源二重化用電源ユニット2台装着要 Qシリーズユニット装着用	56,000
増設ベース	Q63B	3スロット 電源ユニット装着要 Qシリーズユニット装着用	22,000
	Q65B	5スロット 電源ユニット装着要 Qシリーズユニット装着用	23,000
	Q68B	8スロット 電源ユニット装着要 Qシリーズユニット装着用	32,000
	Q612B	12スロット 電源ユニット装着要 Qシリーズユニット装着用	40,000
	Q52B	2スロット 電源ユニット装着不要 Qシリーズユニット装着用	18,000
	Q55B	5スロット 電源ユニット装着不要 Qシリーズユニット装着用	21,000
電源二重化用増設ベース	Q68RB	8スロット 電源二重化用電源ユニット2台装着要 Qシリーズユニット装着用	65,000
二重化増設ベース	Q65WRB ^{*1}	5スロット 電源二重化用電源ユニット2台装着要 Qシリーズユニット装着用	130,000
増設ケーブル	QC05B	0.45mケーブル 増設ベース接続用	6,500
	QC06B	0.6mケーブル 増設ベース接続用	7,000
	QC12B	1.2mケーブル 増設ベース接続用	10,000
	QC30B	3mケーブル 増設ベース接続用	16,000
	QC50B	5mケーブル 増設ベース接続用	24,000
	QC100B	10mケーブル 増設ベース接続用	40,000
DINレール取付用アダプタ	Q6DIN1	DINレール取付用アダプタ Q38B/Q312B/Q68B/Q612B/Q38RB/Q68RB/Q65WRB/Q38DB/Q312DB用	1,000
	Q6DIN2	DINレール取付用アダプタ Q35B/Q65B/Q35DB/Q00UJCPU用	800
	Q6DIN3	DINレール取付用アダプタ Q32SB/Q33SB/Q35SB/Q33B/Q52B/Q55B/Q63B用	600
	Q6DIN1A	DINレール取付用アダプタ(防振金具セット) Q3□B/Q5□B/Q6□B/Q38RB/Q68RB/Q65WRB用	3,000
ブラックカバー	QG60	I/Oスロット用ブラックカバー	2,000

*1. 二重化CPUのみに対応しています。

電源ユニット

電源	Q61P	入力電圧:AC100~240V 出力電圧:DC5V 出力電流:6A	20,000
	Q62P	入力電圧:AC100~240V 出力電圧:DC5/24V 出力電流:3A/0.6A	23,000
	Q63P	入力電圧:DC24V 出力電圧:DC5V 出力電流:6A	35,000
	Q64PN	入力電圧:AC100~240V 出力電圧:DC5V 出力電流:8.5A	35,000
寿命検出電源	Q61P-D	入力電圧:AC100~240V 出力電圧:DC5V 出力電流:6A	31,000
スリムタイプ電源	Q61SP	入力電圧:AC100~240V 出力電圧:DC5V 出力電流:2A	15,000
電源二重化用電源	Q63RP	入力電圧:DC24V 出力電圧:DC5V 出力電流:8.5A	100,000
	Q64RPN	入力電圧:AC100~240V 出力電圧:DC5V 出力電流:8.5A	100,000