

# エムケーダクト® 付属品

## エンド差込型

材質：ASA / 塩化ビニル




材質：ASA




材質：塩化ビニル


●ダクト末端の閉塞に使用します。




エムケーダクトに差込みます。  
必要に応じて両面テープ、接着剤、ビスで固定してください。



0号~4号100型、  
5号~6号



130×60型  
6号150型~8号200型



120型

### ■規格表

号数	品番				サイズ (mm)			梱包数 1袋	納期 区分	標準価格 (円) (1個)
	グレー	ホワイト	ミルクホワイト	クリーム	W	H	L			
0号	KMDE01	KMDE02	KMDE03	KMDE05	40.0	20.0	19.5	1	受	85
1号	KMDE11	KMDE12	KMDE13	KMDE15	40.0	30.0	20.5	1		100
2号	KMDE21	KMDE22	KMDE23	KMDE25	60.0	40.0	20.5	1		140
3号	KMDE31	KMDE32	KMDE33	KMDE35	80.0	60.0	28.0	1		275
3号40型	KMDE3401	KMDE3402	KMDE3403	KMDE3405	80.0	40.0	28.0	1		340
4号	KMDE41	KMDE42	KMDE43	KMDE45	100.0	80.0	33.0	1		500
4号100型	KMDE4101	KMDE4102	KMDE4103	KMDE4105	100.0	100.0	33.0	1		500
120型	KMDE1201	KMDE1202	KMDE1203	—	120.0	30.0	16.0	1		1,600
130×60型	KMDE1361	KMDE1362	KMDE1363	KMDE1365	130.0	60.0	42.0	1		1,600
5号	KMDE51	KMDE52	KMDE53	KMDE55	150.0	100.0	33.0	1		2,140
5号70型	KMDE5701	KMDE5702	KMDE5703	KMDE5705	150.0	70.0	33.0	1		2,140
5号150型	KMDE5151	KMDE5152	KMDE5153	KMDE5155	150.0	150.0	33.0	1		2,140
6号	KMDE61	KMDE62	KMDE63	KMDE65	200.0	100.0	33.0	1	2,370	
6号150型	KMDE6151	KMDE6152	KMDE6153	KMDE6155	200.0	150.0	42.0	1	2,640	
6号200型	KMDE6201	KMDE6202	KMDE6203	KMDE6205	200.0	200.0	42.0	1	3,130	
7号	KMDE71	KMDE72	KMDE73	KMDE75	250.0	100.0	42.0	1	2,640	
7号150型	KMDE7151	KMDE7152	KMDE7153	KMDE7155	250.0	150.0	42.0	1	2,940	
7号200型	KMDE7201	KMDE7202	KMDE7203	KMDE7205	250.0	200.0	42.0	1	3,920	
8号	KMDE81	KMDE82	KMDE83	KMDE85	300.0	100.0	42.0	1	2,940	
8号150型	KMDE8151	KMDE8152	KMDE8153	KMDE8155	300.0	150.0	42.0	1	3,920	
8号200型	KMDE8201	KMDE8202	KMDE8203	KMDE8205	300.0	200.0	42.0	1	5,090	

※ 3号、130×60型につきましては、「フリーコンセントシリーズ」として、ライトベージュ色もございます。詳しくは、P94をご覧ください。