


エムケーダクト® 付属品

フランジ

材質：ASA / 塩化ビニル




材質：ASA




材質：塩化ビニル


- 天井面や壁面からのケーブル引出し口に使用します。
- 壁際施工に合わせる切断目安線付きです。(1号~6号)
切断目安線により、コ型フランジとして使用できます。



エムケーダクトを差込みます。



1号~6号



6号150型~8号200型

■規格表

号数	品番				サイズ (mm)					梱包数 1袋	納期 区分	標準価格 (円)(1個)
	グレー	ホワイト	ミルキーホワイト	クリーム	W	H	L	ω	ℓ			
1号	MDF11	MDF12	MDF13	MDF15	90.0	22.0	80.0	41.0	31.0	1	受	2,200
2号	MDF21	MDF22	MDF23	MDF25	120.0	32.5	100.0	61.0	41.0	1		2,200
3号	MDF31	MDF32	MDF33	MDF35	130.0	32.5	110.0	81.0	61.0	1		2,700
3号40型	MDF3401	MDF3402	MDF3403	MDF3405	130.0	35.0	90.0	81.5	41.5	1		2,700
4号	MDF41	MDF42	MDF43	MDF45	150.0	35.0	130.0	101.5	81.5	1		4,100
4号100型	MDF4101	MDF4102	MDF4103	MDF4105	150.0	35.0	150.0	101.5	101.5	1		4,100
120型	MDF1201	MDF1202	MDF1203	—	170.0	35.0	80.0	121.5	31.5	1		4,100
130×60型	MDF1361	MDF1362	MDF1363	MDF1365	180.0	35.0	110.0	131.5	61.5	1		4,100
5号	MDF51	MDF52	MDF53	MDF55	210.0	35.0	160.0	152.0	102.0	1		4,400
5号70型	MDF5701	MDF5702	MDF5703	MDF5705	210.0	35.0	130.0	152.0	72.0	1		4,400
5号150型	MDF5151	MDF5152	MDF5153	MDF5155	210.0	35.0	210.0	152.0	152.0	1		4,400
6号	MDF61	MDF62	MDF63	MDF65	260.0	35.0	160.0	202.0	102.0	1		4,900
6号150型	MDF6151	MDF6152	MDF6153	MDF6155	300.0	44.0	250.0	202.0	152.0	1	5,380	
6号200型	MDF6201	MDF6202	MDF6203	MDF6205	300.0	44.0	300.0	202.0	202.0	1	5,880	
7号	MDF71	MDF72	MDF73	MDF75	350.0	44.0	200.0	252.0	102.0	1	5,190	
7号150型	MDF7151	MDF7152	MDF7153	MDF7155	350.0	44.0	250.0	252.0	152.0	1	6,160	
7号200型	MDF7201	MDF7202	MDF7203	MDF7205	350.0	44.0	300.0	252.0	202.0	1	6,750	
8号	MDF81	MDF82	MDF83	MDF85	400.0	44.0	200.0	302.0	102.0	1	5,880	
8号150型	MDF8151	MDF8152	MDF8153	MDF8155	400.0	44.0	250.0	302.0	152.0	1	6,460	
8号200型	MDF8201	MDF8202	MDF8203	MDF8205	400.0	44.0	300.0	302.0	202.0	1	7,050	

※ 3号、130×60型につきましては、「フリーコンセントシリーズ」として、ライトベージュ色もごさいます。詳しくは、P95 をご覧ください。