

色見本は1253頁のモールダクトをご参照ください。



自己消火性樹脂製 屋外・屋内兼用



タッピンねじ(2本)付

モールダクト付属品 チーズ

- ダクトの分岐に使用します。
- 50・60・100型は、フリージョイント(蛇腹部)との接続もできます。



規格	適用(側面ロックアウト)
40型	●モールダクト(40型) ●プラモール、Eモール(1~4号) ●テココブプロテクタ・屋外用(4号)
70型	●モールダクト(40型、70型) ●プラモール、Eモール(1~3号) ●テココブプロテクタ・屋外用(4号) ●PF管・VE管(16, 22)

規格	L1	L2	B	H
40型	140	88.2	46.4	33.2
50型	155	107	59.5	44.5
60型	175	122.3	69.5	53.5
70型	164	116.8	77.6	43.5
100型	210	161.3	112.6	84.5

規格	品番					入数	最小入数	標準価格
	ミルクホワイト	グレー	ベージュ	チョコレート	ブラック			
40型	MDT-40M	MDT-40G	MDT-40J	MDT-40T	MDT-40K	20	1	620
50型	MDT-50M	MDT-50G	MDT-50J	MDT-50T	MDT-50K	20	1	760
60型	MDT-60M	MDT-60G	MDT-60J	MDT-60T	MDT-60K	20	1	1,000
70型	MDT-70M	MDT-70G	MDT-70J	MDT-70T	MDT-70K	20	1	870
100型	MDT-100M	MDT-100G	MDT-100J	MDT-100T	MDT-100K	10	1	2,340


色見本は1253頁のモールダクトをご参照ください。

自己消火性樹脂製 屋外・屋内兼用



モールダクト付属品 変換アダプター

- モールダクト用チーズ、分岐ボックスに取り付け、異径のモールダクトが配管(段落)できます。



適用	品番					入数	標準価格
	ミルクホワイト	グレー	ベージュ	チョコレート	ブラック		
●チーズ(70型) ●分岐ボックス ⇕ ●モールダクト(40型)	MDA-70-40M	MDA-70-40G	MDA-70-40J	MDA-70-40T	MDA-70-40K	1	92
●チーズ(100型) ⇕ ●モールダクト(50型) ●フリージョイント(50型)	MDA-100-50M	MDA-100-50G	MDA-100-50J	MDA-100-50T	MDA-100-50K	1	240
●チーズ(100型) ⇕ ●モールダクト(70型) ●フリージョイント(70型)	MDA-100-70M	MDA-100-70G	MDA-100-70J	MDA-100-70T	MDA-100-70K	1	240