


# ㊦ ダブルロックジョイント (WT・WX型)

**注意**

16A、20Aは、樹脂管の種類により品番がA、Cの2つに区別されています。  
樹脂管の適用表(P39)をご覧くださいの上、適用する製品でご使用下さい。

**WT1型** チーズソケット

材質: C3771BE




日本水道協会認証登録品 G-653

**同径チーズソケット**

適用	品番	樹脂管呼び径	L1	L2	箱入数		価格(円)
					大箱	小箱	
共用	WT1- 10-S	10A	82	41	80	10	3,610
	WT1- 13-S	13A	86	43	40	10	4,010
PEX	WT1A-16-S	16A	97	48.5	24	6	4,910
	WT1A-20-S	20A	117	58.5	16	2	8,150
PB	WT1C-16-S	16A	97	48.5	24	6	4,910
	WT1C-20-S	20A	117	58.5	16	2	8,150

**WT1型** チーズソケット

材質: CAC406



日本水道協会認証登録品 G-652

**同径チーズソケット**

適用	品番	樹脂管呼び径	L1	L2	箱入数		価格(円)
					大箱	小箱	
共用	WT1- 10C-S	10A	82	41	80	10	4,760
	WT1- 13C-S	13A	86	43	40	10	5,420
PEX	WT1A-16C-S	16A	97	48.5	24	6	6,650
	WT1A-20C-S	20A	117	58.5	16	2	11,130
PB	WT1C-16C-S	16A	97	48.5	24	6	6,650
	WT1C-20C-S	20A	117	58.5	16	2	11,130

**異径チーズソケット**


適用	品番	樹脂管呼び径	L1	L2	箱入数		価格(円)	
					大箱	小箱		
共用	WT1- 131013-S	13A 13A→13A	86	41	40	10	4,010	
PEX	WT1A-161010-S	16A 16A→10A	89	42.5	24	6	4,910	
	WT1A-161016-S	16A 16A→16A	92	42.5	24	6	4,910	
	WT1A-161313-S	16A 16A→13A	89	45.5	24	6	4,910	
	WT1A-161316-S	16A 16A→16A	92	45.5	24	6	4,910	
	WT1A-161613-S	16A 16A→13A	94	48.5	24	6	4,910	
	WT1A-201313-S	20A 20A→13A	107.5	49	16	2	8,150	
	WT1A-201320-S	20A 20A→20A	117	49	16	2	8,150	
	WT1A-201620-S	20A 20A→20A	117	49	16	2	8,150	
	PB	WT1C-161010-S	16A 16A→10A	89	42.5	24	6	4,910
		WT1C-161016-S	16A 16A→16A	92	42.5	24	6	4,910
WT1C-161313-S		16A 16A→13A	89	45.5	24	6	4,910	
WT1C-161316-S		16A 16A→16A	92	45.5	24	6	4,910	
WT1C-161613-S		16A 16A→13A	94	48.5	24	6	4,910	
WT1C-201313-S		20A 20A→13A	107.5	49	16	2	8,150	
WT1C-201320-S		20A 20A→20A	117	49	16	2	8,150	
WT1C-201620-S		20A 20A→20A	117	49	16	2	8,150	

**異径チーズソケット**

適用	品番	樹脂管呼び径	L1	L2	箱入数		価格(円)
					大箱	小箱	
共用	WT1- 131013C-S	13A 13A→13A	86	43	40	10	5,420
PEX	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	WT1A-161313C-S	16A 16A→13A	91	43	24	6	6,650
	WT1A-161316C-S	16A 16A→16A	97	45.5	24	6	6,650
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	WT1A-201320C-S	20A 20A→20A	117	49	16	2	11,130
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	PB	WT1C-161313C-S	16A 16A→13A	91	43	24	6
WT1C-161316C-S		16A 16A→16A	97	45.5	24	6	6,650
-		-	-	-	-	-	-
WT1C-201320C-S		20A 20A→20A	117	49	16	2	11,130

**WT12型** ヘッダー用チーズ

材質: CAC406



日本水道協会認証登録品 G-652

適用	品番	呼び径		箱入数		価格(円)
		ねじ	樹脂管	大箱	小箱	
共用	WT12-102010C-S	R $\frac{3}{4}$	10A	80	10	4,250
	WT12-132013C-S	R $\frac{3}{4}$	13A	40	10	4,680

**施工例**

ヘッダーの末端に取付けることにより2分岐増えます。

