



# こんな便利な工具が欲しかった! ノガ・チップフック

切粉の掃除に大活躍!  
φ130mmの  
特殊保護ガード付!  
手に優しいノガグリップ  
ハンドルで、快適に作業  
ができます!

SP2500  
¥3,000  
チップフック標準タイプ 全長430mm

SP2550  
¥3,300  
チップフックロングタイプ 全長600mm

SP2720  
価格 ¥4,200  
(SP2550+SP2600)

600mm  
チップフック  
+  
ショベル

SP2710  
価格 ¥3,900  
(SP2500+SP2600)

430mm チップフック+ショベル



チップフックに  
切り粉掻き出し用ショベルを  
取り付けすることができます。

型番: SP2600 価格 ¥950

※SP2500及びSP2550に取り付け可能です。

## 傷んだねじを挟み回すだけでねじが直る画期的工具!

### 外径ねじ山用 ネス



- グリップ部を回すことによって2枚の刃を上  
下に動かせるので、適用範囲のどんなサイズ  
のねじにも使用できます。  
(インチ、ミリ、左右ねじ共用)
- 2枚の刃は左右に遊びがあり、どんなピッチ  
のねじにも自動的に適用します。
- ねじを正確に計測する必要がありませんの  
で、持っていればいつでもすぐに使えます。

### ネス 外径ねじ山修正工具

型番	名称	適用範囲	刃先角度	価格
NS6040	スレッドメイト	4~13mm (5/32~1/2")	60°	¥3,900
NS6000	ネスワンA	4~18mm (5/32~11/16")	60°	¥7,300
NS6001	ネスワン	6~19mm (1/4~3/4")	60°	¥7,300
NS5500	ネスワン55°	6~19mm (1/4~3/4")	55°	¥7,300
NS2000	ネスツー	17~38mm (11/16~11/2")	60°	¥10,800
NS2055	ネスツー55°	17~38mm (11/16~11/2")	55°	¥10,800
NS3000	ネススリー	35~152mm (13/8~6")	60°	¥29,800

### 内径ねじ山用 アイネス



アイネスは、つぶれた  
内径ねじ山を修正する  
工具で、適用範囲  
内のどんな径やピ  
ッチのねじにも使用で  
きます。メートルねじ・  
インチねじ・右ねじ・左  
ねじ、細目・並目に対  
応する万能タイプ。ハ  
イス鋼のブレードはつぶれていないねじ溝に添って  
動き、つぶれた部分を修正します。(アイネスの単品は  
60°刃付です。パイプねじ等のウィットねじ、PTねじ等を  
修正する場合は別途、55°の替刃をご購入下さい。)



### アイネス 内径ねじ山修正工具

型番	使用範囲	L	B	H	クロス 棒長さ	φd	φD	パイプねじ (呼び)	重量	価格
NS2100	8-11mm 5/16~7/16"	109	18	45	136	32	76	1/8~3/16"	154g	¥9,600
NS2200	12-16mm 1/2~5/8"	109	18	45	136	34	77	1/4~3/8"	168g	¥9,600
NS2300	16-20mm 11/16~13/16"	111	21	53	146	40	90	3/8~1/2"	248g	¥10,300
NS2400	22-32mm 7/8~1 1/4"	136	27	64	161	53	108	1/2~7/8"	454g	¥13,800
NS2500	32-54mm 1 1/4~2 1/8"	163	38	81	192	69	123	7/8~1 3/4"	950g	¥23,900
NS2600	32-68mm 1 1/4~2 5/8"	163	50	92	192	41	70	7/8~2 1/4"	1100g	¥34,200
NS2701	69-81mm 2 3/4~3 3/16"	163	50	103	192	48	76	2 3/8~2 3/4"	1420g	¥43,800
NS2801	82-95mm 3 1/4~3 3/4"	163	50	118	192	54	82	2 3/4~3 1/4"	1460g	¥50,200
NS2901	96-108mm 3 3/4~4 1/4"	163	50	132	192	61	88	3 1/2~3 3/4"	1500g	¥55,800

### ネス1・2・3フルセット

NS1300  
¥56,000  
(外径4~152mm用)



#### セット内容

NS6000、NS2000、NS3000各1ヶ、  
NS0010、NS0030、NS0050(替刃)各1セット、  
TC1000(内径ねじクリーナー)、キャリーケース付

### ネス1A・2、アイネス21・22・23・24フルコンビセット

NS1025  
¥63,000  
(外径4~38mm用  
内径8~32mm用)




#### セット内容

NS6000 1ヶ、NS0010替刃 1セット、  
NS2000 1ヶ、NS0030替刃 1セット、  
NS2100、NS2200、NS2300、NS2400 各1ヶ、  
NS0074、NS0073、NS0072、NS0071替刃 各1ヶ

### アイネス22・23・24・25セット

NS1005  
¥64,000  
(内径12~54mm用)



#### セット内容

NS2200、NS2300、NS2400、NS2500各1ヶ  
NS0073、NS0072、NS0071、NS0070替刃各1ヶ、  
キャリーケース付

※カタログ表示価格は、2014年12月までの価格です。なお、予告なく  
仕様及び価格の変更をすることがございますので、御了承下さい。

**NOGA** ノガ・ジャパン株式会社 '14  
SIMPLY SOPHISTICATED

〒362-0072 埼玉県上尾市巾着 1-8-5  
TEL.048-777-1733 FAX.048-776-6740  
E-mail:info@noga.co.jp http://www.noga.co.jp