

AE6型

ノンアスベストパッキン付

Rねじ×ナット付アダプター(Gねじ) 本体材質：C3604BD



黄銅 伊勢 CAD

品番	呼び径	L	H	φd	ハンドル	備考	箱入数		価格(円)
							大箱	小箱	
AE6- 13M	1/2	63	45	10	標準	メッキ付	50	10	2,290
AE6-L13M	1/2	63	69	10	首長	メッキ付	50	10	2,340
AE6- 1320M	R1/2×G3/4	63	45	10	標準	メッキ付	50	10	2,480
AE6-L1320M	R1/2×G3/4	63	69	10	首長	メッキ付	50	10	2,530
AE6- 20M	3/4	66	46.5	12.5	標準	メッキ付	50	10	2,660
AE6-L20M	3/4	66	70.5	12.5	首長	メッキ付	50	10	2,710

日本水道協会認証登録品 E-111

品番	呼び径	L	H	φd	ハンドル	備考	箱入数		価格(円)
							大箱	小箱	
AE6- 13M-S	1/2	63	45	10	標準	メッキ付	50	10	2,490
AE6-L13M-S	1/2	63	69	10	首長	メッキ付	50	10	2,540
AE6- 20M-S	3/4	66	46.5	12.5	標準	メッキ付	50	10	2,860
AE6-L20M-S	3/4	66	70.5	12.5	首長	メッキ付	50	10	2,910

注：パッキンは消耗部品です。点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。

AE7型

Gねじ×Gねじ 本体材質：C3604BD



黄銅 伊勢 CAD



黄銅 伊勢 CAD

品番	呼び径	L	H	φd	ハンドル	備考	箱入数		価格(円)
							大箱	小箱	
AE7- 13	1/2	52	45	10	標準	—	100	10	1,540
AE7- 13M	1/2	52	45	10	標準	メッキ付	100	10	1,640
AE7-L13	1/2	52	69	10	首長	—	100	10	1,590
AE7-L13M	1/2	52	69	10	首長	メッキ付	100	10	1,690

日本水道協会認証登録品 E-111

品番	呼び径	L	H	φd	ハンドル	備考	箱入数		価格(円)
							大箱	小箱	
AE7- 13M-S	1/2	52	45	10	標準	メッキ付	100	10	1,840
AE7-L13M-S	1/2	52	69	10	首長	メッキ付	100	10	1,890

AE11型

ノンアスベストパッキン付

Rcねじ×ナット付アダプター(Gねじ) 本体材質：C3771BE




黄銅 伊勢 CAD

日本水道協会認証登録品 E-587

品番	呼び径	L	H	φd	ハンドル	備考	箱入数		価格(円)
							大箱	小箱	
AE11- 13M-S	1/2	64	45	10	標準	メッキ付	50	10	2,550
AE11-L13M-S	1/2	64	69	10	首長	メッキ付	50	10	2,600
AE11- 20M-S	3/4	68	46.5	12.5	標準	メッキ付	50	5	3,080
AE11-L20M-S	3/4	68	70.5	12.5	首長	メッキ付	50	5	3,130

注：パッキンは消耗部品です。点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。

ハンドル



品番	色	種類	H	箱入数		価格(円)
				大箱	小箱	
QA-084A	アイボリー	標準ハンドル	27	200	20	190
QA-085A	アイボリー	首長ハンドル	51	200	20	220
QA-084B	青	標準ハンドル	27	200	20	190
QA-085B	青	首長ハンドル	51	200	20	220
QA-084C	オレンジ	標準ハンドル	27	200	20	190
QA-085C	オレンジ	首長ハンドル	51	200	20	220

ハンドル取替え適合製品

ハンドル	AE型(P252~254)	AL型(P255)	AJ型(P257)	BS型(P245,246)
 QA-084 QA-085				

下記の製品には使用できません。

AU型(P256)	CB型(P247~251)

*AU型はP256掲載、CB型はP247掲載のハンドルが適合します。

埋設に使用できる製品、埋設に使用できない製品で、マークの無い製品は使用用途が埋設対象外です。P4を必ずご覧下さい。

早見表

ROHS指令

FF型 FFS型

逆止弁付

ボールバルブ

AE型 AL型 AJ型 S型

フリート

各種バルブ

ミチアバルブ

ステンレス製

ガス栓

電動

ボールバルブ