





H 楕円

図面は原寸サイズです。





| | | | | | | | |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-----------|
| 刃径(mm) | 3 | 6 | 8 | 12 | 16 | 12 | 16 |
| 刃長(mm) | 8 | 14 | 19 | 32 | 36 | 32 | 36 |
| 軸径(mm) | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 |
| 全長(mm) | 38 | 50 | 65 | 77 | 80 | 77 | 80 |
| sカット | TCBT5200 | TCBT5400 | TCBT5550 | TCBT5600 | — | TCBT5600-8 | — |
| kカット | — | — | TCBT5550K | TCBT5600K | — | — | — |
| dカット | TCBT5200D | TCBT5400D | TCBT5550D | TCBT5600D | TCBT5850D-6 | TCBT5600D-8 | TCBT5850D |
| d-maxカット | — | — | — | TCBTDX560 | — | — | — |
| cカット | — | — | TCBT5550C | TCBT5600C | — | — | — |

標準品 (pink) 準標準品 (yellow) 納期がかかる場合があります。

J 60°

図面は原寸サイズです。





| | | | | |
|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 刃径(mm) | 6 | 10 | 12 | 16 |
| 刃長(mm) | 4 | 8 | 11 | 14.5 |
| 軸径(mm) | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 全長(mm) | 50 | 55 | 60 | 60 |
| sカット | TCBT2920 | TCBT2940 | TCBT2900 | TCBT2960 |
| dカット | TCBT2920D | TCBT2940D | TCBT2900D | TCBT2960D |

標準品 (pink) 準標準品 (yellow) 納期がかかる場合があります。

K 90°

図面は原寸サイズです。



| | | | | | |
|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 刃径(mm) | 3 | 6 | 10 | 12 | 16 |
| 刃長(mm) | 1.5 | 3 | 5 | 6 | 8 |
| 軸径(mm) | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 全長(mm) | 38 | 50 | 55 | 54 | 60 |
| sカット | TCBT2810 | TCBT2820 | TCBT2000 | TCBT2840 | TCBT2800 |
| dカット | TCBT2810D | TCBT2820D | TCBT2000D | TCBT2840D | TCBT2800D |

図面カラー: 軸径 2.4mm (red) 軸径 3mm (orange) 軸径 4mm (green) 軸径 6mm (blue) 軸径 8mm (yellow)

●NRS超硬バーは全品番(入数:1本)です。 ●NRS超硬バーにポイントシールは付きません。 ※図面は原寸サイズです。

その他の製品
NRS超硬バー