

**摩耗点検ねじゲージ (LCG)**

Wear Check Thread Gauge



通り側ねじ用限界ゲージ(GP,GR)が摩耗限界を超えていないことを確かめるために用いるゲージです。  
従来JIS2級用はそのGP,GRが通り抜けないこと、ISO等級6HはそのGP,GRが1回転を超えて入らないことで摩耗限度内と判断します。  
※摩耗点検リングゲージ(GPW)はJISに規定されていないゲージであり、OSGが独自に設定しています。運用には十分な配慮をお願いします。

This gauge is used to check the wear of the GO thread limit gauge (GP, GR). Conventionally, for JIS Class 2 grades, the GP and GR do not pass through, and for ISO grade 6H, the GP and GR do not exceed 1 revolution, so it is judged that they are within the wear limit.

\*The wear check ring gauge (GPW) is not specified in JIS and is set by OSG. Please give due consideration before use.

**2級 (従来JIS)**  
Class 2 (Previous JIS)

**メートル(M) ねじ** Metric screw threads

呼び Thread Size	プラグ Plug		リング Ring	
	GW		GPW	
	精度 Class	ツールNo. EDP No. 標準価格 (Yen)	精度 Class	ツールNo. EDP No. 標準価格 (Yen)
<b>M 1.4 × 0.3</b>	2	9338104	—	—
		¥27,600	—	—
<b>M 1.6 × 0.35</b>	2	9338107	—	—
		¥26,200	—	—
<b>M 1.7 × 0.35</b>	2	9338109	—	—
		¥24,400	—	—
<b>M 2 × 0.4</b>	2	9338115	※ 2	9338219
		¥20,400	—	¥41,000
<b>M 2.3 × 0.4</b>	2	9338120	—	—
		¥20,200	—	—
<b>M 2.5 × 0.45</b>	2	9338123	※ 2	9338239
		¥18,300	—	¥36,800
<b>M 2.6 × 0.45</b>	2	9338125	※ 2	9338249
		¥19,000	—	¥38,200
<b>M 3 × 0.5</b>	2	9338129	※ 2	9338259
		¥18,000	—	¥36,200
<b>M 4 × 0.7</b>	2	9338135	※ 2	9338269
		¥17,020	—	¥34,200
<b>M 5 × 0.8</b>	2	9338140	※ 2	9338279
		¥16,740	—	¥33,800
<b>M 6 × 1</b>	2	9338146	※ 2	9338289
		¥16,480	—	¥33,000
<b>M 8 × 1.25</b>	2	9338152	※ 2	9338299
		¥16,740	—	¥33,800
<b>M 8 × 1</b>	2	9338153	—	—
		¥16,340	—	—
<b>M 10 × 1.5</b>	2	9338160	※ 2	9338309
		¥17,020	—	¥34,200
<b>M 10 × 1.25</b>	2	9338161	※ 2	9338319
		¥16,340	—	¥32,800
<b>M 12 × 1.75</b>	2	9338170	※ 2	9338329
		¥17,380	—	¥35,000
<b>M 12 × 1.5</b>	2	9338171	—	—
		¥17,020	—	—

※ = NEW SIZES

呼び Thread Size	プラグ Plug		リング Ring	
	GW		GPW	
	精度 Class	ツールNo. EDP No. 標準価格 (Yen)	精度 Class	ツールNo. EDP No. 標準価格 (Yen)
<b>M 12 × 1.25</b>	2	9338172	—	—
		¥17,440	—	—
<b>M 14 × 2</b>	2	9338182	—	—
		¥18,440	—	—
<b>M 14 × 1.5</b>	2	9338183	—	—
		¥18,160	—	—
<b>M 16 × 2</b>	2	9338194	—	—
		¥19,360	—	—
<b>M 16 × 1.5</b>	2	9338195	—	—
		¥18,820	—	—
<b>M 18 × 2.5</b>	2	9338206	—	—
		¥20,800	—	—
<b>M 18 × 1.5</b>	2	9338208	—	—
		¥19,560	—	—
<b>M 20 × 2.5</b>	2	9338220	—	—
		¥22,400	—	—
<b>M 20 × 1.5</b>	2	9338222	—	—
		¥20,800	—	—
<b>M 22 × 2.5</b>	2	9338229	—	—
		¥24,200	—	—
<b>M 22 × 1.5</b>	2	9338231	—	—
		¥21,800	—	—
<b>M 24 × 3</b>	2	9338238	—	—
		¥26,600	—	—
<b>M 24 × 1.5</b>	2	9338241	—	—
		¥22,800	—	—
<b>M 27 × 3</b>	2	9338252	—	—
		¥28,600	—	—
<b>M 27 × 1.5</b>	2	9338255	—	—
		¥25,000	—	—
<b>M 30 × 3.5</b>	2	9338261	—	—
		¥31,200	—	—
<b>M 30 × 1.5</b>	2	9338264	—	—
		¥26,600	—	—

在庫区分は全てD(標準在庫品)となります。  
Stock are categorized in section D (Standard stock item).

ドリル  
DRLS

タップ  
TAPS

ゲージ  
GAUGES

GAUGES STOCK LIST  
在庫一覧表

丸ダイス  
ROUND DIES

転造工具  
ROLLING DIES

各種製品  
OTHER PRODUCTS

索引  
INDEX

LIMIT GAUGES FOR  
SCREW THREADS  
ねじ用  
限界ゲージ

PARALLEL PIPE  
THREADS  
管用平行  
ねじゲージ

LIMIT PLUG GAUGE  
FOR BENCH COMETER  
内径プラグ  
ゲージ

LIMIT GAUGES FOR  
RIGHT SCREW THREADS  
インサート  
ねじ用ゲージ

STANDARD SCREW  
THREAD GAUGES  
標準  
ねじゲージ

GAUGES FOR TAPER  
PIPE THREADS  
管用テーパ  
ねじゲージ

PLAIN LIMIT  
GAUGES  
限界プレーン  
ゲージ

MASTER RING  
GAUGES  
基準リング  
ゲージ

WEAR CHECK PLUG/RING  
SCREW GAUGES  
摩耗点検ねじ  
プラグゲージ

POCKET LIMIT GAUGE  
FOR SCREW THREADS  
粉末ハイス  
ねじ用限界ゲージ

CHARGE LIMIT GAUGES  
FOR SCREW THREADS  
超硬ねじ用  
限界ゲージ