


ACH 厚鋼電線管用ボックスソケット



- 厚鋼電線管をキャビネット等に取付けるときに使用します。
- アルミ鋳造製ですので、軽く、耐食性に優れています。

塗 装 色	ライトベージュ塗装(デザイン粉体塗装)(5Y7/1) LB色(日塗工F25-70B)
材 質	本体：アルミ鋳造製 絶縁ブッシング：ポリカーボネート樹脂



納期区分	品名記号	1コ 標準価格 円	一梱 入数	管用平行ねじサイズ	適合電線管 (厚鋼)	取付穴 (φmm)	備 考
◎	ACH-16	2,050	20コ	PF 1/2	16	22	
◎	ACH-22	2,250	20コ	PF 3/4	22	27	
◎	ACH-28	2,400	20コ	PF1	28	34	
◎	ACH-36	2,550	20コ	PF1 1/4	36	43	
◎	ACH-42	2,850	20コ	PF1 1/2	42	49	

ACG アルミケーブルコネクタ



- ケーブルをキャビネット等に引込むときに使用します。
- 防塵・防水構造です。

塗 装 色	ライトベージュ塗装(デザイン粉体塗装)(5Y7/1) LB色(日塗工F25-70B)
材 質	本体：アルミ鋳造製 絶縁ブッシング：ポリカーボネート樹脂




納期区分	品名記号	1コ 標準価格 円	一梱 入数	管用平行ねじサイズ	適用ケーブル外径 (φmm)	取付穴 (φmm)	備 考
◎	ACG-16	2,400	20コ	PF 1/2	8.0~12.5	22	
◎	ACG-22	3,350	20コ	PF 3/4	12.5~17.5	27	
◎	ACG-28	3,900	20コ	PF1	17.5~22.5	34	
◎	ACG-36	4,550	20コ	PF1 1/4	22.5~30.5	43	
◎	ACG-42	5,900	20コ	PF1 1/2	30.5~34.5	49	

CSX-R ルーフ

(キャストボックス CSE用、コントロールステーションボックス CSH用)

- ルーフはコントロールステーションを屋外に設置する場合や、飛散する切削油、切粉等によって操作面が汚れたり、傷んだりするのを防護するときに使用します。
- アルミ製ですから耐候性に優れています。

塗 装 色	ライトベージュ塗装(デザイン粉体塗装)(5Y7/1) LB色(日塗工F25-70B)
材 質	アルミ
板 厚	4.0mm



納期区分	品名記号	標準価格 円	一梱 入数	適用キャビネット
◎	CSX-R100	2,850	1	ヨコ幅 100mm 用 (1・2・3・4 点用)
◎	CSX-R175	3,900	1	ヨコ幅 175mm 用 (6 点用)
◎	CSX-R250	4,850	1	ヨコ幅 250mm 用 (9 点用)
◎	CSX-R300	5,600	1	ヨコ幅 300mm 用

◎代理店様在庫品 ◎物流センター在庫品 ①③⑤⑦標準品(納期別) (受)受注品