


OLP フード付ルーバー



- ルーバー (LP) のフード付タイプです。
- 防虫用ステンレス製金網付です。
- フィルタは水洗いで再利用可能です。(OLP-F)

材 質	AES樹脂製
-----	--------



(取付例)

※1 屋内・屋外兼用 IP43

納期区分	ライトベージュ色	クリーム色	標準価格 円	セット内容	寸法 mm			換気面積 cm ²	摘要
	品名記号	品名記号			A	B	C		
◎	OLP-0	OLP-0C	3,600	2コ入	90	100	45	6	LP-0,0C付
◎	OLP-1	OLP-1C	4,050		105	110		9.5	LP-1,1C付
◎	OLP-2	OLP-2C	5,600	2コ入	120	130	50	16	LP-2,2C付
◎	OLP-3	OLP-3C	6,700		135	140		21	LP-3,3C付

●フィルタ付 (ポリエステル製、除塵率70%)

※1 屋内・屋外兼用 IP43

納期区分	ライトベージュ色	クリーム色	グレー色	標準価格 円	セット内容	寸法 mm			換気面積 cm ²	摘要
	品名記号	品名記号	品名記号			A	B	C		
◎	OLP-0F	OLP-0FC	OLP-0FG	4,250	2コ入	90	100	45	6	LP-0F(C-G)付
◎	OLP-1F	OLP-1FC	OLP-1FG	5,050		105	110		9.5	LP-1F(C-G)付
◎	OLP-2F	OLP-2FC	OLP-2FG	6,550	2コ入	120	130	50	16	LP-2F(C-G)付
◎	OLP-3F	OLP-3FC	OLP-3FG	7,850		135	140		21	LP-3F(C-G)付

※1. 上記IP性能以上のキャビネットに取付けた場合のキャビネットのIP性能を示します。
当社判定基準による評価結果です。
■取付寸法図は678頁、オプションのフィルタは659頁をご参照ください。
☞注意 換気面積は、防虫網、フィルタを考慮していません。

数量割引商品


上記商品は、**2コ入×40セット⇒80コ**以上の場合、経済的な数量割引商品もございますのでご用命ください。
ご注文の際は品名記号の末尾に「**-Q**」をつけてご用命ください。
(例) **OLP-0→OLP-0-Q**となります。
価格など詳細は別途お問合わせください。

GLP 角丸ルーバー



- 丸穴加工のみで、キャビネットに取付け可能です。
- 防虫用ステンレス製金網付です。
- カバーが取外せるため、外部よりフィルタの交換が可能です。(GLP-F)
- フィルタは水洗いで再利用可能です。(GLP-F)

材 質	AES樹脂製
-----	--------



GLP-2

※2 屋内用 IP4X

納期区分	ライトベージュ色	クリーム色	標準価格 円	セット内容	寸法 mm				換気面積 cm ²	摘要
	品名記号	品名記号			A	B	C	φD		
◎	GLP-0	GLP-0C	4,050	2コ入	73	73	23.5	63.6	6.5	
◎	GLP-1	GLP-1C	4,850		85	85		75.6	10.0	
◎	GLP-2	GLP-2C	6,050		100	100		25.5	88.6	14.0

●フィルタ付 (ポリエステル製、除塵率70%)

※2 屋内用 IP4X

納期区分	ライトベージュ色	クリーム色	標準価格 円	セット内容	寸法 mm				換気面積 cm ²	摘要
	品名記号	品名記号			A	B	C	φD		
◎	GLP-0F	GLP-0FC	4,700	2コ入	73	73	23.5	63.6	6.5	
◎	GLP-1F	GLP-1FC	5,750		85	85		75.6	10.0	
◎	GLP-2F	GLP-2FC	7,050		100	100		25.5	88.6	14.0

◎代理店様在庫品 ◎物流中心在庫品 ①③⑤⑦標準品(納期別) ◎受注品

※2. 上記IP性能以上のキャビネットに取付けた場合のキャビネットのIP性能を示します。
当社判定基準による評価結果です。
■取付寸法図は678頁、機種選定方法は655頁、オプションのフィルタは659頁をご参照ください。
☞注意 1. 複数個並べて使用する場合は10mm以上離して取付けてください。
2. 換気面積は、防虫網、フィルタを考慮していません。

数量割引商品

上記商品は、**2コ入×50セット⇒100コ**以上の場合、経済的な数量割引商品もございますのでご用命ください。
ご注文の際は品名記号の末尾に「**-Q**」をつけてご用命ください。
(例) **GLP-0→GLP-0-Q**となります。
価格など詳細は別途お問合わせください。