


- 防虫用ステンレス製金網付です。
- フィルタは水洗いで再利用可能です。
- ファンが取付け可能です。(SLP-2、2Cは除く)

材 質 AES樹脂製



主な付属品
● 取付ねじ

● フィルタ付 (ポリエステル製、除塵率50%)

※1
屋内用 IP4X

納期区分	ライトベージュ色		クリーム色		標準価格 円	セット内容	寸法 mm		換気面積 cm ²	取付可能ファン
	品名記号	品名記号	品名記号	品名記号			A	B		
◎	SLP-0	SLP-0C			7,350	2コ入	100	100	15	□92mmのファン
◎	SLP-1	SLP-1C			8,450		120	120	24	□120mmのファン
◎	SLP-2	SLP-2C			10,000		150	150	44	—

■ 2連タイプ ● フィルタ付 (ポリエステル製、除塵率50%)

※1
屋内用 IP4X

納期区分	ライトベージュ色		クリーム色		標準価格 円	セット内容	寸法 mm		換気面積 cm ²	取付可能ファン
	品名記号	品名記号	品名記号	品名記号			A	B		
◎	SLP-21	SLP-21C			15,500	2コ入	240	120	48	□120mmのファン

※1. 上記IP性能以上のキャビネットに取付けた場合のキャビネットのIP性能を示します。当社判定基準による評価結果です。

■ 取付寸法図は678頁、機種選定方法は655頁、オプションのフィルタは659頁をご参照ください。

☞ 注意 換気面積は、防虫網、フィルタを考慮していません。


数量割引商品

上記商品は、**2コ入×50セット⇒100コ**以上の場合、経済的な数量割引商品もございますのでご用命ください。ご注文の際は品名記号の末尾に **-Q** をつけてご用命ください。
(例) **SLP-0→SLP-0-Q** となります。
価格など詳細は別途お問合わせください。

OSLP フード付角形ルーバー

- 角形ルーバー (SLP) のフード付タイプです。
- 防虫用ステンレス製金網付です。
- フィルタは水洗いで再利用可能です。
- ファンが取付け可能です。(OSLP-2、2Cは除く)

材 質 AES樹脂製



主な付属品
● 取付ねじ

● フィルタ付 (ポリエステル製、除塵率50%)

※2
屋内・屋外兼用 IP43

納期区分	ライトベージュ色		クリーム色		標準価格 円	セット内容	寸法 mm			換気面積 cm ²	摘 要
	品名記号	品名記号	品名記号	品名記号			A	B	C		
◎	OSLP-0	OSLP-0C			9,250	2コ入	125	120	45	15	SLP-0,0C付 □92mmのファン取付け可能
◎	OSLP-1	OSLP-1C			11,000		145	140	50	24	SLP-1,1C付 □120mmのファン取付け可能
◎	OSLP-2	OSLP-2C			13,500		175	170		44	SLP-2,2C付 取付可能ファンなし

◎ 代理店様在庫品 ◎ 物流センター在庫品 ①③⑤⑦ 標準品(納期別) (受) 受注品

※2. 上記IP性能以上のキャビネットに取付けた場合のキャビネットのIP性能を示します。当社判定基準による評価結果です。

■ 取付寸法図は678頁、オプションのフィルタは659頁をご参照ください。

☞ 注意

1. 換気面積は、防虫網、フィルタを考慮していません。
2. ファンを取付ける場合は防湿タイプまたは長寿命・防水タイプファンをご使用ください。また、ファンに付属のねじが短い場合は長めのものをご用意ください。
3. □92mmのファンで3点止めのものはファンのねじ止めを上部2点、下部1点となるよう穴加工をしてください。

数量割引商品

上記商品は、**2コ入×50セット⇒100コ**以上の場合、経済的な数量割引商品もございますのでご用命ください。ご注文の際は品名記号の末尾に **-Q** をつけてご用命ください。
(例) **OSLP-0→OSLP-0-Q** となります。
価格など詳細は別途お問合わせください。