

30年の実績をもつロングセラー品がリニューアル 基本機能はそのままにコンパクト化を実現

- 表面型は取り付け寸法そのままにコンパクト化、角胴埋込型は体積比を約半分に。(形AGD-U2除く)
- デジタルフィルタを内蔵し高周波ノイズによる影響を低減、より精度の高い漏電監視を実現しました。
- 出力接点構成は1c+1a×監視回路数ですので、外部信号接点による遠隔監視や監視回路別の警報出力が可能。
- 角胴埋込型にも内蔵ブザーを搭載。(形AGD-U2除く) お好みの外部ブザーへの警報出力も可能。
- リニューアル品すべてが自動復帰・手動復帰選択可能。(形AGD-N5、形AGD-NY5、形AGD-N52)



1918ページの「電力・機器用保護機器 共通の注意事項」および2170ページの「正しくお使いください」をご覧ください。

種類／標準価格

(○印の機種は標準在庫機種です。無印(受注生産機種)の納期についてはお取引先にお問い合せください。)

本体

項目	種類 ケース	標準型		集合型	
		表面型	角胴埋込型	表面型	角胴埋込型
形式		形AGD-N5	形AGD-NY5	形AGD-N52	形AGD-U2
標準価格(¥)		20,500	23,000	25,500	63,000(形AGD-U2) 10,600(形AGD-UE2)
外観					 このイラストは形AGD-U2に受信ユニット(形AGD-UE2)を10個セットしたものです。

注. 形AGD-U2を使用する場合は、必要な警戒回路数の形AGD-UE2 受信ユニットを組み合わせてご使用ください。
集合型(角胴埋込型)をご注文の場合は、形AGD-U2(電源部)と形AGD-UE2(受信ユニット)の必要個数をお申しつけください。
空スペースには、形AGD-9005M 無地メイバンユニット(標準価格 ¥290)をご使用ください。

オプション(別売)

アダプタ

仕様	形式	標準価格(¥)
形AGD-NY5用埋込取付板	形SE-F7AD	1,500
形AGD-U2用埋込取付板	形AGD-9006H	2,300
形AGD-U2用無地メイバンユニット	形AGD-9005M	290

関連機器(別売)

零相変流器(互換性型)

項目	構造	屋内型(貫通形)					屋外型(貫通形)	屋外型(分割形)
		○形OTG-LA21	○形OTG-LA30	○形OTG-LA42	○形OTG-LA68	○形OTG-LA82	○形OTG-LA30W	形OTG-CN36W
形式								
標準価格(¥)		6,450	8,450	13,300	19,900	31,000	8,450	35,000

軸流ファン

電力・機器用保護機器

デジタル表示ユニット

レーザーマカ/検査装置

接続・省配線機器

共用ソケット/DINレール関連機器

商品セレクション

共通の注意事項

機器用保護機器
KBAKシリーズ
機器用保護機器
K8DSシリーズ

高圧受電設備用

分散型電源用

発電機用

多回路型
計測監視機器

機器用保護機器

K2CM

SE

SA0

SA0-□S

APR-S

K8AC-H

K2CU

SDV

LG2

K6ER

K6EL

AGD