

G-LIST No. | **EW1000****2刃キー溝用(OH1,OL1)**

2 Flutes-for Key Way

MG-EKD切削条件 Cutting Conditions | **P597**

CARBIDE

OH1 0~+0.02
OL1 0~-0.02SHINK
FIT

30°

(単位:mm) (Unit:mm)

ツール No. EDP No.		外径 DC	全長 LF	刃長 APMX	シャン径 DCON	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)
OH1	OL1							
84206	84256	3	45	5	6	●	17	8,070
84208	84258	4		7			17	8,510
84210	84260	5	50	8	8	●	19	9,390
84212	84262	6		10			20	10,300
84214	84264	7	60	11	10	●	41	12,400
84216	84266	8		13	12	●	42	13,600
84218	84268	9	70	16		●	75	16,800
84220	84270	10					76	19,000
84221	84271	11	75			●	114	20,400
84222	84272	12					114	22,900

切削油剤はP1255をご参照下さい。Cutting Fluid:Please refer to P1255.

G-LIST No. | **EB1000****CBNエンドミル1刃ショート**

CBN Brazed End Mill-1 Flute-Short

MBOS切削条件 Cutting Conditions | **P621**

CBNチップのロー付けタイプエンドミルです。焼き入れ鋼の加工に威力を発揮します。

Employs a brazed CBN edge. Suitable for operations on quenched steels.

CBN



0~0.05


SHINK
FIT

0°

(単位:mm) (Unit:mm)

ツール No. EDP No.	外径 DC	全長 LF	刃長 APMX	シャン径 DCON	首下長 LU	首径 DN	R面取 RE	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)
8525060	6	50	3	6	12	5.7	R0.6	●	20	30,500
8525080	8	60	4	8	16	7.7		●	43	34,800
8525100	10	70	5	10	20	9.6		●	75	40,100
8525120	12	75	6	12	24	11.6		●	115	43,100

切削油剤はP1255をご参照下さい。Cutting Fluid:Please refer to P1255.

超硬エンドミル
CARBIDE END MILLSPECIFICATION CHART
形状寸法表ハイスエンドミル
HSS END MILLSインデキサブル
INDEXABLE TOOL超硬面取り
OXYGEN PRODUCTS超硬ボール
NOSE超硬スクエア
CARBIDE SQUARE超硬ロング
CARBIDE LONG
超硬スクエア
NECK SQUARE
超硬リング
SQUARE HELICALMILL
(WITH BRAZED INSERTS)
超硬ヘリカル
スクエア超硬ボール
CARBIDE BALL NOSE超硬ボール
CARBIDE BALL NOSE
WITH LONG NECK
超硬ロング
NECKボール超硬ボール
CARBIDE PENCIL
NECK BALL NOSE
超硬ペンシル
NECKボール超硬コーナー
CARBIDE CORNER RADIUS超硬ラフィング
CARBIDE ROUGHING超硬テーパ
CARBIDE TAPER超硬テーパ
CARBIDE TAPER
BALL NOSE
超硬テーパ
ボール超硬テーパ
CARBIDE TAPER
CORNER RADIUS
超硬テーパ
コーナー超硬座ぐり
CARBIDE COUNTERBORING超硬面取り
CARBIDE CHAMFERING超硬ルーター
ROUTER FOR CFRP
CFRP用
ルーター**商品シリーズ** Parts & Supply series

3K追加!加工を簡単にリサイクルすることが可能

※詳細は▶P.1257を参照下さい。
Please refer p.1257 for the details

WEBカタログで常に最新情報が閲覧可能

▶▶▶ P.6

被削材質 Work Material	炭素鋼 Carbon Steel	合金鋼 Alloy Steel	プリハードン鋼 Prehardened Steel	ステンレス鋼 Stainless Steel	鋳鉄 Cast Iron	銅合金 Copper Alloy	アルミ合金 Aluminum Alloy	グラファイト Graphite	チタン合金 Titanium Alloy	耐熱合金 Heat Resistant Alloy	プラスチック Plastic
製品記号 Abbreviation	炭素鋼 Carbon Steel	合金鋼 Alloy Steel	プリハードン鋼 Prehardened Steel	ステンレス鋼 Stainless Steel	鋳鉄 Cast Iron	銅合金 Copper Alloy	アルミ合金 Aluminum Alloy	グラファイト Graphite	チタン合金 Titanium Alloy	耐熱合金 Heat Resistant Alloy	プラスチック Plastic
MG-EKD	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
MBOS	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

在庫記号について Inventory symbols

● = 標準在庫品
standard stock item□ = 特定代理店在庫品
Stocked by specific distributors. Contact us for price & availability.▲ = 新製品及び後継品へ切り替え生産 (在庫をご確認下さい。)
Scheduled to be replaced by new product or successor item△ = 2019年6月以降、生産中止 (在庫をご確認下さい。)
To be discontinued after June 2019