


SL-4500series

定格300V-10A
2mm²までの燃線対応



ASF(パネル貫通タイプ)は2P,3P
ASF(feed-through type)は2P,3P only
ASF(貫通式面板)が2P,3P



5.08mm pitch / DC300V-10A
Up to 2mm² stranded wire available / Wire-to-Wire type
適用 DC300V-10A, 端子間距離 5.08mm 适用于2mm²为止的绞线, 继电器款

SL-4500 Series 仕様 Product specifications	
定格 Rating	DC300V-10A
耐電圧 Withstand Voltage	AC2000V(1分間) 2000V AC for 1minute
絶縁抵抗 Insulation Resistance	DC500V,100MΩ以上 100MΩ MIN. at 500VDC
総合接点抵抗(初期値) Total Contact Resistance	30mΩ以下 30mΩmax.
極数 Poles	2P,3P,4P,5P (ASF・ASFJは2P,3P)
定格電流適合電線 Suitable wire for max.rating	単線:φ1.2mm(AWG16), 燃線:1.25mm ² (AWG16) Solid Stranded
使用可能電線範囲 Wire range	単線 Solid:φ0.4mm(AWG26)~φ1.6mm(AWG14) 燃線 Stranded:0.2mm ² (AWG24)~2.0mm ² (AWG14) 素線の径はφ0.18mm以上のごと A strand diameter needs to be 0.18 mm or more.




SL-4500-AS

発注型番 order No. SL-4500-AS-極数 B
ご注文例 order example SL-4500-AS-4PB (4Pでご注文の場合)




※図面は全て4Pタイプとなります。
※ SL-4500-ASFを除く
※ Images are 4P ※裏面全部が4P款。





SL-4500-ASH

発注型番 order No. SL-4500-ASH-極数 B
ご注文例 order example SL-4500-ASH-4PB (4Pでご注文の場合)





SL-4500-ASV

発注型番 order No. SL-4500-ASV-極数 B
ご注文例 order example SL-4500-ASV-4PB (4Pでご注文の場合)




SL-4500-ASF

発注型番 order No. SL-4500-ASF-極数 B
ご注文例 order example SL-4500-ASF-3PB (3Pでご注文の場合)



※図面は3Pタイプとなります。 ※ Images are 3P
※ 図面 3P款。



ML-4500-CWseries





ML-4500 Series 仕様 Product specifications

定格 Rating	300V-10A
耐電圧 Withstand Voltage	AC2000V(1分間) 2000V AC for 1minute
絶縁抵抗 Insulation Resistance	DC500V,100MΩ以上 100MΩ MIN. at 500VDC
総合接点抵抗(初期値) Total Contact Resistance	20mΩ以下 20mΩmax.
極数 Poles	2P,3P,4P,5P
定格電流適合電線 Suitable wire for max.rating	単線:φ1.2mm(AWG16), 燃線:1.25mm ² (AWG16) Solid Stranded
使用可能電線範囲 Wire range	単線 Solid:φ0.4mm(AWG26)~φ1.6mm(AWG14) 燃線 Stranded:0.2mm ² (AWG24)~2.0mm ² (AWG14) 素線の径はφ0.18mm以上のごと A strand diameter needs to be 0.18 mm or more.


ML-4500-CWSH 発注型番 order No. ML-4500-CWSH-極数 B

ご注文例 order example ML-4500-CWSH-4PB (4Pでご注文の場合)



ML-4500-CWSV 発注型番 order No. ML-4500-CWSV-極数 B

ご注文例 order example ML-4500-CWSV-4PB (4Pでご注文の場合)



ラインナップ Line up 产品阵容 SL-4500series, ML-4500series

- プラグ単体 Plug 插头单件 SL-4500-AP, ML-4500-CP
- レセプタクル単体 Receptacle 插座单件 SL-4500-AJ, SL-4500-ASJH, SL-4500-ASJV, SL-4500-ASFJ, ML-4500-CWJH, ML-4500-CWJV



Button Colors (custom made) W(標準色) GY B R Y G BL BR

ボタンの標準色はW(白)です。その他の色については特注対応となりますので別途ご相談ください。
Standard color for buttons is white (W). Other colors are available by order. Please call for more information.
按钮的标准颜色为白色(W),其他颜色为特制品,请根据用途咨询。

特注対応見本
Other colors are available by order.
请根据用途咨询。

