



防水ゴムコードコネクタ・ボディ・キャップ、コードコネクタ・ボディ

●本頁の商品を用いて「延長コードセット」を製造・輸入する場合、経済産業省への届出、所定の手続きが必要になります。詳しくは575頁をご参照ください。


適用電線の種類 ゴムキャップタイヤケーブル(2種以下)、ゴムキャップタイヤ丸形コード、ビニルキャップタイヤケーブル、ビニルキャップタイヤ丸形コード

注) 雨線外で使用される場合はゴムキャップタイヤケーブル、ビニルキャップタイヤケーブルをご使用ください。屋内の水気、湿気の多い場所で使用される場合はゴムキャップタイヤケーブルをご使用ください。

防水ゴムコードコネクタ・キャップ・コードコネクタボディ (JIS防雨形)							ゴムキャップ (非防水)			コードコネクタボディ		コードコネクタ (セット品)		コードコネクタ適用電線				
キャップ (WF7420K)	ボディ (WA3429K)	セット品 (WA3420K)		多重防水弁 防水性を損わずコード挿入性アップ			WF7005K			WA1219		WA1215						
キャップ	結圧線可導否子	希望小売価格 (税抜)	コードコネクタボディ	結圧線可導否子	希望小売価格 (税抜)	セット品	結圧線可導否子	希望小売価格 (税抜)	適用電線外径(φ)	キャップ	結圧線可導否子	希望小売価格 (税抜)	ブラック	結圧線可導否子	希望小売価格 (税抜)	ブラック	希望小売価格 (税抜)	
WF7215K	●	310円	WA3219K	●	470円	WA3215K	●	780円	9.6~12	WH4007	×	180円	WA1219	×	290円	WA1215	480円	1.25mm ² , 2mm ²
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	WF4215	●	185円	—	—	—	—	—	—
WF7220	●	840円	WA3229	●	910円	WA3220	●	1,750円	10.5~13.5	WF4220	●	780円	WA1229	●	490円	WA1220	780円	2mm ² , 3.5mm ²
WF7230	●	1,700円	WA3239	●	2,200円	WA3230	●	3,900円	12~15	WF4230	●	1,300円	—	—	—	—	—	—
WF7315	●	720円	WA3319	●	880円	WA3315	●	1,600円	10.5~13	WF4315	●	640円	WA1319	●	360円	WA1315	600円	1.25mm ² , 2mm ²
WF7320	●	1,000円	WA3329	●	1,200円	WA3320	●	2,200円	11~14.5	WF4320	●	950円	WA1329	●	670円	WA1320	1,080円	2mm ² , 3.5mm ²
WF7330	●	1,950円	WA3339	●	2,400円	WA3330	●	4,350円	13~16	WF4330	●	1,680円	—	—	—	—	—	—
WF75159	●	680円	WA3519K	●	820円	WA35159	●	1,500円	10.5~13	WF7005K	●	410円	WA1519	×	510円	WA1515	780円	1.25mm ² , 2mm ²
WF7615	●	840円	WA3619	●	910円	WA3615	●	1,750円	10.5~13	WF7004	×	410円	—	—	—	—	—	—
WF7630	●	2,400円	WA3639	●	3,000円	WA3630	●	5,400円	13~16	WF7013	×	460円	WA1619	×	720円	WA1615	1,090円	1.25mm ² , 2mm ²
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	WF4630	●	2,150円	—	—	—	—	—	—
WF7415	●	780円	WA3419	●	920円	WA3415	●	1,700円	11.5~14	WF4415	●	750円	WA1419	×	490円	WA1415	780円	1.25mm ² , 2mm ²
WF7420K	●	1,150円	WA3429K	●	1,450円	WA3420K	●	2,600円	12~16	WF4420	●	1,090円	WA1429	×	850円	WA1420	1,300円	2mm ² , 3.5mm ²
WF7430	●	2,160円	WA3439	●	2,640円	WA3430	●	4,800円	14~17.5	WF4430	●	1,800円	—	—	—	—	—	—


注) より線をネジ端子に結線する場合、端子部分の心線は半田あげしないでください。長期使用中に半田の表面が酸化して、端子板との間で接触不良となり、発熱する場合があります。

●コードコネクタ




品番	A寸法	時注(φ)	C寸法
2P WA1215	87.4	34	39
WA1220	107.4	53	52
3P WA1315	91.4	46	42
WA1320	107.4	53	52
接地 2P WA1515	91.4	39	42
2P WA1615	91.4	39	42
接地 3P WA1415	91.4	46	42
(旧4P) WA1420	107.4	53	52

●防水ゴムキャップ




品番	A寸法	B寸法(φ)
2P WF7215K	60	39
WF7220	90	54
WF7230	120	69.5
WF7315	78	48
3P WF7320	90	54
WF7330	120	69.5
接地 2P WF75159	60	39
WF7615	78	48
WF7630	102	73
接地 2P WF7415	78	48
WF7420K	91	61
(旧4P) WF7430	120	69.5

●防水ゴムコードコネクタ




品番	A寸法
2P WA3215K	123
WA3220	197
WA3230	264
WA3315	170.5
3P WA3320	197
WA3330	264
接地 2P WA35159	126
WA3615	169.5
WA3630	229
接地 2P WA3415	170.5
3P WA3420K	193.1
(旧4P) WA3430	264

●防水ゴムコードコネクタボディ



品番	A寸法	時注(φ)
2P WA3219K	74	46
WA3229	120	67
WA3239	160	85
3P WA3319	105	58
WA3329	120	67
WA3339	160	85
接地 2P WA3519K	75	46
WA3619	105	58
WA3639	143	83
接地 2P WA3419	105	58
3P WA3429K	120	73
(旧4P) WA3439	160	85

●ゴムキャップ



品番	A寸法	B寸法(φ)
2P WH4007	53	34
WF4215	50	32
WF4220	54	39
WF4230	68	50
WF4315	60	45.2
3P WF4320	68	50.2
WF4330	90	68.2
WF7005K	50	32
接地 2P WF7004	50	39
WF7013	50	39
WF4630	100	69.5
接地 2P WF4415	60	45.2
3P WF4420	70	52.2
(旧4P) WF4430	90	68.2

●ゴムコードコネクタ (非防水)

WA2215 (セット品) 15A 125V



●セット品

コードコネクタボディ

品番	希望小売価格 (税抜)
WA2215 (セット品)	620円
WF4215 (キャップ)	185円
WA2219 (コードコネクタボディ)	435円

適用電線 1.25mm²~2mm²

※圧着端子結線可

在庫区分

代理店様に在庫をお願いする商品

メーカーに一定量在庫している商品

受注後○営業日以内に工場出荷する商品

受注後○日以内に工場出荷する商品

※地区により積送期間が異なります。状況により納期がかかる場合がございますのでご了承ください。

希望小売価格には消費税は含まれておりません。