

บานพับเรียบอย่างหนาสำหรับประตูหนักพิเศษ

BUTT HINGES FOR HEAVY-DUTY USE



B-1331
ทำจากสแตนเลส



B

บานพับยาว

บานพับแบบเรียบ

บานพับด้านใน

บานพับสลักจอยท์

บานพับต่างระดับ

บานพับสำหรับคลื่นรุม

บานพับสำหรับรถยกพิเศษ

บานพับตู้แช่แข็ง


บานพับพิเศษ

บานพับแบบแรงบิด

แขนค้ำ

อุปกรณ์เสริม (B)

BUTT HINGES



B-1331-1


ตัวอย่างการใช้
Example of application
เตาหลอมขนาดใหญ่
Large-sized trash burner

ลักษณะเด่น Feature

- มีโครงสร้างที่แข็งแรงทนทานเหมาะกับประตูน้ำหนักมากเป็นพิเศษ
- เนื่องจากทำจากสแตนเลสจึงมีความทนต่อความกัดกร่อนสูง
- Durable construction for extra-heavy doors.
- Corrosion-resistant stainless steel is used.

- ข้อมูลจำเพาะการใช้งาน
- วัสดุ: แผ่นเหล็กสแตนเลส (SUS304)
 - การจัดการผิวหน้า: ทำผิวด้านแบบขึ้นเส้นแฮร์ไลน์
 - ประตุน้ำหนักใหญ่กันน้ำทะเล, สิ่งปลูกสร้างของท่าเรือ, เรือขนาดใหญ่, คอมเพล็กซ์ปิโตรเคมี, โรงไฟฟ้านิวเคลียร์
 - สันค้ำสั่งทำพิเศษ...กรุณาติดต่อสอบถามถึงกำหนดส่งมอบ

- Specifications
- Material: Stainless steel plate (SUS304)
 - Finish: Hairline finish
- Specific-use
- Sea-waterproof large doors, port facilities, ships, petrochemical complexes and nuclear power plants



เลขที่สินค้า Product No.	RoHS 10	CAD	ค่าที่ใช้อ้างอิง Reference values					ความสูงประตู×ความกว้างประตู Door height×door width	มวลประตู (kg) Door mass	มวลผลิตภัณฑ์ (g) Mass	รหัส Code
			L	W	t	φd	(φD)				
B-1331-1		2D/3D	400	280	12	25	50	2400×1200	1,600	16,300	11920
B-1331-2		2D/3D	300	240	10	20	41	2000×1000	1,000	8,300	11921
B-1331-3		2D/3D	250	200	8	18	34.5	1800×900	600	4,900	11922

● : ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน RoHS10 ▲ : สามารถรับรองตามมาตรฐาน RoHS10