



C

ตัวล็อก

กลอน
สลัก

ที่จับ
ยึดประตู

เช็ควาล็อก

ตัวควบคุม
กลาง

ชิ้นส่วน
เกี่ยวกัน

ที่ล็อก
ตะแกรง

ที่ครอบกุญแจหัว
งานอุตสาหกรรม

ป้องกันคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้า

ปะเก็น

กอบหน้าตู้ยึด
แผ่นป้องกัน

ขาข้าง/
แหวนข้าง

อุปกรณ์เสริม
(C)

ชิ้นส่วนที่ต้อง
ร่างกะแม่พิมพ์

ชิ้นส่วนและ
อุปกรณ์ตู้แช่

ระบบ
กลอน

C-892, B-892 ตัวยึดแบบเลื่อน

ตัวล็อกหน้าต่างกระจก บานพับหน้าต่างกระจก GLASS WINDOW FASTENERS GLASS WINDOW HINGES



C-892
ทำจากซิงค์อัลลอย

B-892
ทำจากเหล็ก

ลักษณะเด่น Feature

- ปิดหน้าต่างกระจก ฯลฯ ได้สนิทหรือคงสภาพที่เปิดไว้เพียงครึ่งเดียวเพื่อถ่ายเทอากาศได้
- มือจับที่นุ่มนวลทำจากพลาสติก
- Hold the glass window tightly closed or opened halfway for ventilation.
- Soft resin handle.

[C-892]

ข้อมูล
จำเพาะ

- วัสดุ
มือจับ: โพลีคาร์บอเนต (PC) (สีเทา)
แขน: ซิงค์อัลลอย (ZDC)
ปะเก็น: ยางคลอโรพรีน (CR)
- การจัดการผิวหน้า: ผิวชุบสังกะสีเคลือบโครเมตสีดำ (MZZn-C)

[B-892]

ข้อมูล
จำเพาะ

- วัสดุ
สปริงแผ่น: แผ่นเหล็กอุปกรณ์คาร์บอน (SK5)
ตัวครอบ: ซิงค์อัลลอย (ZDC)
ปะเก็น: ยางคลอโรพรีน (CR)
- การจัดการผิวหน้า: ผิวชุบสังกะสีเคลือบโครเมตสีดำ (MZZn-C)

การใช้งาน
หมายเหตุ

- รัดจัดทำพิเศษ/เครื่องจักรก่อสร้าง/รถบัส
- ในตอนที่เปิดกรุณาคุมมือจับให้แน่น
- กรุณาใช้สกรูสำหรับยึดติดเป็นแบบสกรูหัว T
- กรุณาตั้งองศาเปิดปิดหน้าต่างไม่เกิน 15°

[C-892]
Specifi-
cations

- Material: Handle: Polycarbonate (PC) (gray)
Arm: Zinc alloy (ZDC)
Packing: Chloroprene rubber (CR)
- Finish: Zinc plating black chromate treatment (MZZn-C)

[B-892]
Specifi-
cations


- Material: Leaf spring: Carbon tool steel (SK5)
Cap: Zinc alloy (ZDC)
Packing: Chloroprene rubber (CR)
- Finish: Zinc plating black chromate treatment (MZZn-C)

Specific-
use
Remarks


- Specially equipped vehicles, construction machinery, buses.
- Push the handle surely when unlocked.
- Use truss screws for installation.
- Set the angle of opening and closing the window at 15° or less.

เลขที่สินค้า Product No.	RoHS 10	CAD	มวลผลิตภัณฑ์ (g) Mass	รหัส Code
C-892		2D/3D	100	22205
B-892		2D/3D	30	11687

- : ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน RoHS10
- ▲ : สามารถรับรองตามมาตรฐาน RoHS10




ตัวอย่างการใช้
Example of application




ตัวอย่างการทำงาน
Operation of application

[C-892]



[B-892]



ตำแหน่งที่รับน้ำหนักประมาณ 68.6N ตามทิศทางของลูกศร
The position when a load of approx. 68.6N is applied from the arrow.