




C-464
ทำจากซิงค์อัลลอย

กรอบหน้าต่าง WINDOW FRAMES

PAT.PEND.

- ข้อมูลจำเพาะ
- วัสดุ: กรอบ: ซิงค์อัลลอย (ZDC)
 - หน้าต่าง: กระดาษเสริมความแข็งแรง (ความหนา: 3.0mm)
 - การจัดการผิวหน้า: การทำสีพลาสติกแบบบรอน
 - ประเภทอะคริลิก
 - ความหนาที่รองรับ: 0.8mm-2.3mm
- การใช้งาน
- ชั้นวางเซิร์ฟเวอร์/ฝั่งของอุปกรณ์ข้อมูล

- Specifications
- Material: Flame: Zinc alloy (ZDC)
 - Window: Tempered glass (thickness: 3.0mm)
 - Finish: Acrylic resin baked
 - Applicable panel thickness: 0.8 to 2.3mm
- Specific use
- Sever rack, enclosure





C-464-1





C-464-2

[C-464-1]




ทำเกลียว 6-M5 ความลึกที่ใช้งานได้ 6 tap useful depth

[C-464-2]




ทำเกลียว 4-M5 ความลึกที่ใช้งานได้ 6 tap useful depth


ขนาดการเจาะรูพาแนล Panel drilling dimensions



ขนาดการเจาะรูพาแนล Panel drilling dimensions



ตัวอย่างการใช้
Example of application



เลขที่สินค้า Product No.	RoHS 10	CAD	มวลผลิตภัณฑ์ (g) Mass	รหัส Code
C-464-1		2D	390	23534
C-464-2		2D/3D	310	23535

● : ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน RoHS10
▲ : สามารถรับรองตามมาตรฐาน RoHS10



ตัวล็อก

กลอน
สลัก

ที่จับ
ยึดประตู

เช็กล็อค

ตัวควบคุม
กลาง

ชิ้นส่วน
เกี่ยวกับราว

ที่ล็อค
ตะแกรง

ที่ครอบ
สายเคเบิล

ป้องกันคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้า

ปะเก็น

WINDOW FRAMES & CARD HOLDERS

กรอบหน้าต่าง/ตู้
แผ่นป้องกัน

ขาข้าง/
แขนขา

อุปกรณ์เสริม
(C)

ชิ้นส่วนเกี่ยวกับ
การเชื่อมต่อไฟ

ชิ้นส่วนและ
อุปกรณ์ตู้

ระบบ
กลอน