



バインドビス



タッピングビス



座付丸皿ビス




座付丸皿タッピングビス




ナベビス



丸皿ビス



皿ビス



トラスビス



ナット



型番・寸法・標準価格

型番	M	L	形状	材質	表面処理	適応機種 / 用途	入数	標準価格 / 袋
MT -41S	3	5	座付丸皿ビス	鉄	ニッケルメッキ	CHシリーズ、CFシリーズ、OSシリーズ	50 / 袋	340
MT -41B	3	5		鉄	三価黒クロメート	CHシリーズ、CFシリーズ、OSシリーズ	50 / 袋	340
MT -51S	3	8	座付丸皿 タッピングビス	鉄	ニッケルメッキ	PKシリーズ	50 / 袋	430
MT -51B	3	8		鉄	三価黒クロメート	PKシリーズ	50 / 袋	430
MT2.6- 5B	2.6	5	皿ビス	鉄	三価黒クロメート	ATRシリーズ	50 / 袋	220
MT2.6- 8B	2.6	8		鉄	三価黒クロメート	キャノンコネクターレセプタクル取付用	50 / 袋	220
MT3 - 4B	3	4		鉄	三価黒クロメート	DSシリーズ、DCシリーズ	20 / 袋	130
MT - 1B	3	5		鉄	三価黒クロメート	汎用ケース	50 / 袋	240
MT3 - 8B	3	8		鉄	三価黒クロメート	ノイトリックコネクターレセプタクル取付用	50 / 袋	220
MT3.5- 8B	3.5	8		鉄	三価黒クロメート	TDシリーズ	4 / 袋	70
MT3.5- 8S	3.5	8	鉄	ニッケルメッキ	TDシリーズ	4 / 袋	70	
MT -10S	2.6	5	トラスビス	真ちゅう	ニッケルメッキ	汎用ケース	50 / 袋	250
MT -11S	3	5		真ちゅう	ニッケルメッキ	汎用ケース	50 / 袋	300
MT -11B	3	5		真ちゅう	三価黒クロメート	汎用ケース	50 / 袋	340
MT3 - 8N*	3	8	バインドビス	ステンレス	無処理	CKFシリーズ	4 / 袋	70
MT -21B	3	10		鉄	三価黒クロメート	CK型固定金具、CDシリーズ	50 / 袋	300
MT -22B	4	10		鉄	三価黒クロメート	CK型固定金具	50 / 袋	380
MT -23B	3	20		鉄	三価黒クロメート	PRシリーズにCKFを使用した場合	4 / 袋	70
MT -29K	2.3	4	ナベ タッピングビス	鉄	三価クロメート	基板固定ビス	4 / 袋	70
MT -30K	3	12		鉄	三価クロメート	LMシリーズ	4 / 袋	55
MT -32K	3	20		鉄	三価クロメート	PCシリーズにCKFを使用した場合	4 / 袋	70
MT -33K	3	25		鉄	三価クロメート	SX・SS-90にCKFを使用した場合	4 / 袋	70
MT -34K	3	30		鉄	三価クロメート	SX・SS-125、160にCKFを使用した場合	4 / 袋	80
MT -35KS	3	35		鉄	三価クロメート	PK-150にCKFを使用した場合	4 / 袋	80
MT -35K	3	40		鉄	三価クロメート	YX・SYシリーズにCKFを使用した場合	4 / 袋	80
MT3.5- 6K	3.5	6		鉄	三価クロメート	HQシリーズ	4 / 袋	70
MT3.5- 8K	3.5	8	鉄	三価クロメート	HQシリーズ	4 / 袋	70	
MT - 3N	3	2.4	ナット	鉄	三価黒クロメート	CK型固定金具	50 / 袋	250
MT - 4N	4	3.2		鉄	三価黒クロメート	CK型固定金具	50 / 袋	350
MT3 - 4	3	4	ナベビス	鉄	三価クロメート	DSシリーズ、DCシリーズ	20 / 袋	80
MT3 - 8	3	8		鉄	三価クロメート	DSシリーズ、DCシリーズ	20 / 袋	80
MT4 -10	4	10		ステンレス	無処理	CK型固定金具、ADL-8、GA16-24-9/12にCK-34Zを使用した場合	4 / 袋	70
MT4 -14	4	14		ステンレス	無処理	ADL-8、ADL-10	4 / 袋	70
MT5 -10	5	10		ステンレス	無処理	ステンレスボックスにCK-35Zを使用した場合	4 / 袋	110
MT5 -12	5	12		ステンレス	無処理	GA20-36-15にCK-35Zを使用した場合	4 / 袋	110
MT5 -14	5	14		ステンレス	無処理	BDN12-22-8、BDN16-26-9にCK-35Zを使用した場合	4 / 袋	110
MT6 -14	6	14		ステンレス	無処理	ADL-20	4 / 袋	110
MT6 -20	6	20		ステンレス	無処理	ADL-20	4 / 袋	120
MT6 -25	6	25		ステンレス	無処理	ADL-20	4 / 袋	120
MT6 -30	6	30		ステンレス	無処理	OPCPシリーズにCK-26Zを使用した場合	4 / 袋	200
MT4 - 8T	4	8		バインド タッピングビス	鉄	三価クロメート	BCASシリーズ (一部を除く)、BCAPシリーズ	20 / 袋
MT5 - 8T	5	8	鉄		三価クロメート	BCALシリーズ、BCAPシリーズ	20 / 袋	370
MT5 -15SM	5	15	丸皿ビス	ステンレス	無処理	SSBシリーズ、SLBシリーズ	4 / 袋	130

\*MT3-8NはM3ナット付です。

アクセサリ / シールド / 熱対策部品

型番目次 / Photo INDEX

プラスチック ケース

キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ / ステンレス ボックス

端子ボックス / 防水コネクタ ケーブル グランド

アルミ フローム / ヒートシンク ケース

アルミサッシ ケース

メタル ケース

フリーサイズ ケース / フリーサイズ パネル

ラックケース / サブラック

棚板 / ラックパネル

電池ボックス / ホルダー

アクセサリ / シールド / 熱対策部品

機構材

カスタム製品

技術資料 / 各種ご案内